



2 lâmpadas de 60 W A60 E27



Nem todos os momentos são iguais, muito menos todas as lâmpadas inteligentes. Esta luz WiZ pode ter uma forma A60 básica, mas oferece algo verdadeiramente especial: luz LED branca regulável para todas as suas necessidades e estados de espírito. Programe uma luz fria quando for necessário concentrar-se ou uma luz aconchegante quando quiser relaxar: o que precisar para desfrutar de uma vida melhor e mais agradável em casa. Tudo controlável por Wi-Fi com a aplicação WiZ, o telecomando WiZ ou a sua voz.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Lâmpada inteligente de branco regulável
- Até 806 lúmenes
- Fácil sistema "plug-and-play"
- Controlo por aplicação ou voz




Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo um controlo fácil através do Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou de qualquer outra plataforma de casa inteligente com base na Matter à sua escolha.



Monitorize o seu consumo de energia

Obtenha uma visão geral do consumo de energia das suas luzes com a aplicação WiZ. Aceda facilmente a um relatório semanal ou diário para o ajudar a controlar o consumo de energia em casa.



Configure luzes através da sua própria programação

Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programe as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.



Ative dispositivos através de movimento sem utilizar um sensor

A tecnologia SpaceSense WiZ transforma os seus dispositivos em sensores de movimento. Ative a funcionalidade SpaceSense na aplicação WiZ e faça com que as luzes e os dispositivos liguem e desliguem automaticamente, com deteção de movimento. São necessários no mínimo dois dispositivos WiZ numa divisão para que a funcionalidade SpaceSense funcione.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: A60
Casquilho: E27
Tipo de vidro: Fosca
Intensidade regulável: Sim

DIMENSÕES DA LÂMPADA

Peso: 0,05 kg

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 25 ano
Fator de manutenção de lúmenes:
70%
Número de ciclos de funcionamento:
50.000
Vida útil nominal: 25.000

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM
Índice de Restituição Cromática (IRC):
≥80
Temperatura da cor: 2700-6500 K
Categoria da cor da luz: Branco
regulável
Fluxo luminoso nominal: 806 lm
Tempo de acendimento: <0.5 s
Tempo de aquecimento até 60% de
luz: luz total instantânea
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
100 lm/W

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 65 mA

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

EAN: 8720169076921
EOC: 872016907692100
Título do produto: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 827-65 TW 2PF/6

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.5
Tensão: AC 220-240 V
Potência equivalente: 60 W
Etiqueta de Eficiência Energética
(EEL): F
Consumo de Energia: 8 W
Consumo de energia kWh/1000 h: 8

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Altura total: 111 mm
Comprimento global: 111 mm
Largura total: 60 mm

VALORES MEDIDOS

Vida útil especificada: 25.000
Fluxo luminoso medido: 806 lm
Potência medida: 8 W

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência: 50-60
Número de registo EPREL: 1877823
Referência de medição de fluxo:
Sphere

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169076921
Peso líquido: 0,1 kg
Peso bruto: 0,2 kg
Altura: 16 cm
Comprimento: 7 cm
Largura: 14 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.