

Interruptor giratório inteligente



Aqui está o que precisa para instalar o interruptor giratório inteligente WiZ: nada! Monte a base compacta num local conveniente e, em seguida, ligue o interruptor de luz adequado aos interruptores existentes. A placa magnética pode ser retirada facilmente para controlo da iluminação portátil e sem fios em qualquer lugar. Utilize o interruptor giratório para ligar/desligar rapidamente e uma regulação suave ou toque no painel para alternar entre as suas cenas Iluminação favoritas. O interruptor giratório inteligente contém uma bateria de lítio recarregável por USB para que nunca fique sem energia. Um discreto indicador LED em anel permite saber quando as luzes estão a ser utilizados ou quando a bateria precisa de ser recarregada. Confie na WiZ para preencher a sua vida com luz — diretamente da embalagem!

DESTAQUES DO PRODUTO

- Regulação suave
- Sem fios — sem necessidade de instalação
- Recarregável




Controlo sem fios das suas luzes WiZ

Controle as suas luzes WiZ de forma rápida e fácil. Ligue ou desligue as luzes e ajuste o respetivo brilho com um só toque. Conecta-se diretamente às luzes WiZ e funciona mesmo quando a Wi-Fi está desligada.




Controlo de alto alcance de 15 m/50 pés

Controle luzes e dispositivos num raio de 15 metros ou 50 pés num ambiente interno normal com divisórias e paredes.




Controlar facilmente uma ou várias luzes numa divisão

Este acessório de controlo portátil pode conectar-se a uma divisão e acionar todas as luzes dessa divisão, independentemente de ser uma ou cinquenta luzes! Quer controlar outra divisão? Basta alterar a divisão associada ao acessório na aplicação.



O ambiente certo com apenas um toque

Utilize o interruptor giratório para ligar/desligar rapidamente e uma regulação suave ou toque no painel para alternar entre as suas cenas de iluminação favoritas.



Interruptor rotativo USB recarregável com placa magnética amovível

Monte a base compacta num local conveniente e ligue o interruptor de luz, que se adapta aos interruptores existentes. Desmonte facilmente a placa magnética para controlo da iluminação portátil e sem fios em qualquer lugar.



ESPECIFICAÇÕES

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White
Material: Plástico

DURAÇÃO

Vida útil nominal: 50.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Pilhas incluídas: Sim
Distância de controlo: 15 m

CONSUMO DE ENERGIA

Tensão: 5 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,1 kg
Altura total: 24,9 mm
Comprimento global: 86 mm
Largura total: 86 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de bateria: 402030
Código IP: IP20 | Proteção de dedos
Classe de proteção: Classe III –
Voltagem ultrabaixa de segurança

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169077027
Peso líquido: 0,1 kg
Peso bruto: 0,14 kg
Altura: 13,7 cm
Comprimento: 6,1 cm
Largura: 10,6 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.