



Tira LED de 10 m

As nossas fitas de luz RGBIC de 10 m foram concebidas para se adaptar e embelezar espaços de tamanho médio com mais de 16 milhões de cores sólidas. Não se limite às cores sólidas e vá mais além com segmentos de cor total controláveis individualmente para efeitos deslumbrantes como arco-íris, desvanecimentos de cor e cintilações. Cole a fita flexível no lugar que quiser e utilize a aplicação WiZ intuitiva para controlar as luzes utilizando o Wi-Fi existente. Graças aos seus modos de luz estáticos e dinâmicos, à regulação inteligente e ao agendamento da luz, pode comandar todo o seu sistema mesmo quando não está em casa. Funciona com o Google Home, a Amazon Alexa e o Apple HomeKit para a máxima facilidade de utilização.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- IP20/plástico



Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo um controlo fácil através do Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou de qualquer outra plataforma de casa inteligente com base na Matter à sua escolha.



Configure luzes através da sua própria programação

Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programe as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.



Ative dispositivos através de movimento sem utilizar um sensor

A tecnologia SpaceSense WiZ transforma os seus dispositivos em sensores de movimento. Ative a funcionalidade SpaceSense na aplicação WiZ e faça com que as luzes e os dispositivos liguem e desliguem automaticamente, com deteção de movimento. São necessários no mínimo dois dispositivos WiZ numa divisão para que a funcionalidade SpaceSense funcione.



Milhões de cores e modos de luz variáveis para melhorar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que concebemos para si. Os modos Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar um ambiente incrível e melhorar o seu estado de espírito.



controlar as suas luzes a partir de qualquer local.

Não tem de se preocupar se as luzes ficaram ligadas quando não está ninguém em casa. Basta desligá-las onde quer que esteja através do seu smartphone.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Intensidade regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White
Material: Plástico

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes: 70%
Número de ciclos de funcionamento: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
LEDs integrados: Sim
Interruptor para ligar/desligar no fio: Sim
Adaptador de corrente incluído: Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Índice de Restituição Cromática (IRC): -
Temperatura da cor: NA
Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2

DIVERSOS

Concebida especialmente para: Sala de estar Sala de entretenimento Quarto Quarto infantil

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 120 mA

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.7
Tensão: 220-240 V
Consumo de Energia: 17,9

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,285 kg
Altura total: 2,1 mm
Comprimento global: 10.000 mm
Largura total: 10 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso total do candeeiro: NA
Cor da luz: RGB
Potência da lâmpada incluída: 21
Código IP: IP20 | Proteção de dedos
Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169077683
Peso líquido: 0,27 kg
Peso bruto: 0,51 kg
Altura: 21,8 cm
Comprimento: 8,2 cm
Largura: 18,9 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.