



Painel quadrado de 12 W

Ilumine a sua vida com o painel de teto inteligente WiZ. Escolha entre o preto minimalista e o branco clássico — o que melhor combinar com a sua decoração! Desfrute de toda a comodidade e a poupança de energia fornecida por um equipamento LED com luz branca regulável. Experimente a luz natural fria para se concentrar ou a luz aconchegante de velas para relaxar e tudo o mais pelo meio. Além disso, pode controlá-la 100% remotamente com a aplicação WiZ ou a sua voz.


DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Dimensões: 295
- IP20/Plástico/Branco




Design fino e elegante

O design minimalista e o formato fino desta luz permitem que ela se adapte facilmente a qualquer estilo de decoração de interiores.



Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.



Milhões de cores e modos de luz variáveis para melhorar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que concebemos para si. Os modos Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar um ambiente incrível e melhorar o seu estado de espírito.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



controlar as suas luzes a partir de qualquer local.

Não tem de se preocupar se as luzes ficaram ligadas quando não está ninguém em casa. Basta desligá-las onde quer que esteja através do seu smartphone.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Intensidade regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White
Material: Plástico

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 20 ano
Fator de manutenção de lúmenes: 70%
Número de ciclos de funcionamento: 20.000
Vida útil nominal: 20.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
LEDs integrados: Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM
Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥80
Temperatura da cor: 2200-6500 K
Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 133 lm/W

DIVERSOS

Concebida especialmente para: Sala de estar Cozinha Sala de jantar Quarto

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 110 mA

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.5
Tensão: 220-240 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 1 kg
Altura total: 37 mm
Comprimento global: 295 mm
Largura total: 295 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso total do candeeiro: 1600(@2700K)
Cor da luz: 2200-6500 (RGB)
Potência da lâmpada incluída: 12
Código IP: IP20 | Proteção de dedos
Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169077928
Peso líquido: 1,2 kg
Peso bruto: 1,58 kg
Altura: 35,2 cm
Comprimento: 5,9 cm
Largura: 34,9 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.