



Lâmpada de 100 W A60 E27



Dê um toque especial à sua casa com esta lâmpada inteligente WiZ. Ajuste facilmente a luminosidade e alterne entre luz branca fria e quente. Além disso, pode controlá-la com a aplicação WiZ ou a sua voz, pelo que não necessita de qualquer equipamento adicional

DESTAQUES DO PRODUTO

- Lâmpada inteligente de branco regulável
- De até 1521 a 2700 K lúmenes
- Fácil sistema "plug-and-play"
- Controlo por aplicação ou voz



Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo um controlo fácil através do Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou de qualquer outra plataforma de casa inteligente com base na Matter à sua escolha.



Configure luzes através da sua própria programação

Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programe as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



Regule as suas luzes inteligentes mesmo sem um regulador

Basta ajustar as luzes para o nível de brilho pretendido utilizando o seu smartphone, o acessório de controlo WiZ ou apenas a sua voz. Não é necessário instalar um regulador caro!



controlar as suas luzes a partir de qualquer local.

Não tem de se preocupar se as luzes ficaram ligadas quando não está ninguém em casa. Basta desligá-las onde quer que esteja através do seu smartphone.



Tamanho padrão, brilho extra

Com a forma padrão A60 e a base E27, esta lâmpada é adequada para a maioria das tomadas na maiorias das casas, mas é suficientemente potente para iluminar a sua casa com luz brilhante de 1521 lm.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: A60
Casquilho: E27
Tecnologia: Wi-Fi inteligente
Tipo de vidro: Fosca
Intensidade regulável: Sim

DIMENSÕES DA LÂMPADA

Altura: 12,2 cm
Peso: 0,062 kg
Largura: 6 cm

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes: 70%
Número de ciclos de funcionamento: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM
Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
Temperatura da cor: 2700-6500 K
Categoria da cor da luz: Branco regulável
Tempo de acendimento: <0.5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz: Luz total instantânea
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 121,68 lm/W

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 70 mA

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

EAN: 8720169078901
EOC: 872016907890100
Título do produto: Wi-Fi BLE 100W
A60 E27 827-65 TW 1PF/6

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.5
Tensão: AC 220-240 V
Potência: 12,5 W
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
Consumo de energia kWh/1000 h: 13

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Comprimento: 12,2 cm

VALORES MEDIDOS

Vida útil especificada: 15.000
Potência medida: 12.5 W

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência: 50-60
Número de registo EPREL: 2224721
Referência de medição de fluxo: Sphere

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169078901
Peso líquido: 0,06 kg
Peso bruto: 0,11 kg
Altura: 16 cm
Comprimento: 7 cm
Largura: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.