PHILIPS

Lâmpada de 8,5 W (Eq. 60 W) A60 E27

LED inteligente

Cor total

Plástico

ácil sistema "plug-and-play"

Controlo por aplicação ou voz



8720169170933

A ↑ G F



Iluminação inteligente para o seu dia a dia

Desfrute de mais comodidade no seu dia a dia com esta lâmpada inteligente WiZ LED A60. Esta lâmpada emite uma luz branca suave que pode ser regulada para o nível de luminosidade desejado através da aplicação ou da voz. Pode programar a ativação e desativação das luzes segundo as suas rotinas diárias ou semanais e aceder remotamente às suas luzes mesmo quando está fora de casa. As luzes WiZ são ligadas à sua rede Wi-Fi existente, não é necessário hardware adicional.

Instalação fácil
- Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Controlo inteligente
- Controle em qualquer lugar com o seu smartphone.

Funcionalidades inteligentes
- Funcionalidades de bem-estar predefinidas
- Configure luzes através da sua própria programação

Modos de luz
- Personalize cenas com modos de luz dinâmica predefinidos.

Destaques

Configuração instantânea



Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!

Controlo em qualquer lugar

Controle os seus dispositivos a partir de qualquer local através do smartphone. Se tiver deixado dispositivos ligados antes de sair de casa, não se preocupe. A aplicação WiZ está disponível para iOS e Android.

Funcionalidades de bem-estar predefinidas



Utilize as funcionalidades de bem-estar predefinidas na aplicação WiZ e desfrute do padrão de iluminação mais adequado para o seu ritmo circadiano durante o dia. A WiZ irá fornecer luz natural brilhante quando necessita de mais energia e concentração, e faz suavemente a transição para branco quente suave para ajudar a relaxar e dormir melhor.

Programação da automatização de luz



Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programe as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.

Cenários personalizados

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, WiZmote ou da sua voz.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: A60
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Fosca
- Intensidade regulável: Sim
- Acabamento da lâmpada: Fosca

Dimensões da lâmpada

- Peso: 0,065 kg

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 25 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Características da luz
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥80
- Temperatura da cor: 2200-6500 K
- Categoria da cor da luz: Cor total
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 94 lm/W

Diversos
- EyeComfort: Sim

Outras características
- Corrente da lâmpada: 65 mA

Informações da embalagem
- EAN: 8720169170933
- EOC: 872016917093300
- Título do produto: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Consumo de energia
- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 8,5 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 9

Dimensões e peso do produto
- Altura total: 122 mm
- Comprimento global: 122 mm
- Largura total: 60 mm

Valores medidos
- Vida útil especificada: 25.000
- Fluxo luminoso medido: 806 lm
- Potência medida: 8.5 W

Especificações técnicas
- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 1421109
- Referência de medição de fluxo: Sphere

Compatível com
- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 9999
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8720169170933
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 16 cm
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 7 cm

Data de publicação: 2025-09-03
Versão: 0.299

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.