

# PHILIPS

GU10 – Foco  
inteligente

Hue White and color  
ambiance

Luz branca e colorida

Até 400 lúmenes

Adicione uma Hue Bridge para  
usufruir de mais opções



8720169229754



## Iluminação inteligente simples


Perfeitas para focos, as lâmpadas GU10 dão acesso ao melhor da iluminação inteligente. Com luz branca e colorida, bem como regulação ultrabaixa, estas lâmpadas podem ajudar a criar experiências envolventes, apoiar as suas rotinas e muito mais.

### Iluminação inteligente fácil

- Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
- Controle as luzes com a voz\*
- Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida
- Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge


# Destaques

## Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth



Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa. Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.

## Controle as luzes com a voz\*



A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

## Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida



Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.

## Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge



A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.

# Especificações

## Dimensões da lâmpada

- Dimensões (PxAxD): 50x57x50 mm

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

## Ambiental

- Humidade de funcionamento: 5%<H<<95% (sem condensação)
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a 45 °C

**Funcionalidade extra/acessório incl.**

- Regulável com aplicação Hue e interruptor: Sim

**Garantia**

- 2 anos: Sim

**Características da luz**

- Índice de Restituição Cromática (IRC):  $\geq 80$
- Temperatura da cor: 2000–6500 K

**Informações da embalagem**

- EAN: 8720169229754

**Consumo de energia**

- Consumo de energia em espera: 0,25
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de Energia: 4,2

**Dimensões e peso do produto**

- Altura total: 57 mm
- Largura total: 50 mm

**Assistência**

- Garantia: 2 ano(s)

**Especificações técnicas**

- Emissão de lúmenes a 4000 K: 400 lm
- Diâmetro: 50 mm
- Peso: 50
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Encaixe/casquilho: GU10
- Número de registo EPREL: 1805047

**A lâmpada**

- Definição de controlo de referência\*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Formato: GU10
- Tensão de entrada: 220V–240V
- Fluxo luminoso: Luz branca e colorida
- Emissão de lúmenes: 400 lm a 4000 K
- Fator de potência: 0.5
- Atualizável por software: Sim
- Arranque: Acendimento instantâneo com fluxo luminoso a 100%
- Regulação extensa: Sim

**Conteúdo da embalagem**

- Lâmpadas hue: 1

**Compatível com**

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Suporta HomeKit: Yes
- aplicação Philips Hue: Android 10.0 e superior, iOS 16 ou posterior
- Assistentes de voz: Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistente, Microsoft Cortana
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Período de suporte definido: Minimum of 48 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Zigbee

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC – produto: 8720169229754
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 174 mm
- Comprimento: 72 mm
- Largura: 72 mm



Data de publicação:  
2025-09-13  
Versão: 0.625

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)