

PHILIPS

GU10 – Foco inteligente
(pacote de 3)

Hue White and color
ambiance

Luz branca e colorida

Até 400 lúmenes

Adicione uma Hue Bridge para
usufruir de mais opções



8720169229877



Iluminação inteligente simples


Perfeitas para focos, as lâmpadas GU10 dão acesso ao melhor da iluminação inteligente. Com luz branca e colorida, bem como regulação ultrabaixa, estas lâmpadas podem ajudar a criar experiências envolventes, apoiar as suas rotinas e muito mais.

Iluminação inteligente fácil

- Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
- Controle as luzes com a voz*
- Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida
- Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

Destaques

Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth




Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa. Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.

Controle as luzes com a voz*



A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida



Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge



A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.

Especificações

Dimensões da lâmpada

- Dimensões (PxAxD): 50x57x50 mm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Humidade de funcionamento: 5%<H<<95% (sem condensação)
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a 45 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Regulável com aplicação Hue e interruptor: Sim

Garantia

- 2 anos: Sim

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥ 80
- Temperatura da cor: 2000–6500 K

Informações da embalagem

- EAN: 8720169229877

Consumo de energia

- Consumo de energia em espera: 0,25
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de Energia: 4,2

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 57 mm
- Largura total: 50 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Emissão de lúmenes a 4000 K: 400 lm
- Diâmetro: 50 mm
- Peso: 50
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Encaixe/casquilho: GU10
- Número de registo EPREL: 1805047

A lâmpada

- Definição de controlo de referência*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Formato: GU10
- Tensão de entrada: 220V–240V
- Fluxo luminoso: Luz branca e colorida
- Emissão de lúmenes: 400 lm a 4000 K
- Fator de potência: 0.5
- Atualizável por software: Sim
- Arranque: Acendimento instantâneo com fluxo luminoso a 100%
- Regulação extensa: Sim

Conteúdo da embalagem

- Lâmpadas hue: 3

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Suporta HomeKit: Yes
- aplicação Philips Hue: Android 10.0 e superior, iOS 16 ou posterior
- Assistentes de voz: Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistente, Microsoft Cortana
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Período de suporte definido: Minimum of 48 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Zigbee

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169229877
- Peso líquido: 0,15 kg
- Peso bruto: 0,19 kg
- Altura: 174 mm
- Comprimento: 72 mm
- Largura: 72 mm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.594

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com