

PHILIPS

GU10 – Foco inteligente
(pacote de 3)

Hue White ambiance

Luz branca quente a fria

Até 400 lúmenes

Adicione uma Hue Bridge para
usufruir de mais opções



8720169230095



Iluminação inteligente simples


Perfeitas para focos, as lâmpadas GU10 proporcionam a melhor luz para a sua rotina diária. Com luz branca regulável e regulação ultrabaixa, pode ajustar as suas luzes para combinar perfeitamente com cada momento do dia.

Iluminação inteligente fácil

- Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
- Controle as luzes com a voz*
- Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria
- Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

Destaques

Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth



Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa. Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.

Controle as luzes com a voz*



A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria



Estas lâmpadas e equipamentos de luz oferecem tonalidades de luz branca suave a fria diferentes. Com total regulação da intensidade de luzes noturnas brilhantes a suaves, pode ajustar as suas luzes para aperfeiçoar as sombras e o brilho da luz para as suas necessidades diárias.

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge



A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.

Especificações

Dimensões da lâmpada

- Dimensões (PxAxD): 50x57x50 mm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Humidade de funcionamento: 5%<H<<95% (sem condensação)
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a 45 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Regulável com aplicação Hue e interruptor: Sim

Garantia

- 2 anos: Sim

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥ 80
- Temperatura da cor: 2200–6500 K

Informações da embalagem

- EAN: 8720169230095

Consumo de energia

- Consumo de energia em espera: 0,25
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de Energia: 4,2

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 57 mm
- Largura total: 50 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Emissão de lúmenes a 4000 K: 400 lm
- Diâmetro: 50 mm
- Peso: 50
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Encaixe/casquilho: GU10
- Número de registo EPREL: 1805049

A lâmpada

- Definição de controlo de referência*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Formato: GU10
- Tensão de entrada: 220V–240V
- Fluxo luminoso: Luz branca quente a fria
- Emissão de lúmenes: 400 lm a 4000 K
- Fator de potência: 0.5
- Atualizável por software: Sim
- Arranque: Acendimento instantâneo com fluxo luminoso a 100%
- Regulação extensa: Sim

Conteúdo da embalagem

- Lâmpadas hue: 3

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Suporta HomeKit: Yes
- aplicação Philips Hue: Android 10.0 e superior, iOS 16 ou posterior
- Assistentes de voz: Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistente, Microsoft Cortana
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Período de suporte definido: Minimum of 48 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Zigbee

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169230095
- Peso líquido: 0,15 kg
- Peso bruto: 0,19 kg
- Altura: 174 mm
- Comprimento: 72 mm
- Largura: 72 mm



Data de publicação:
2025-09-24
Versão: 0.636

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com