

PHILIPS

Luz crepuscular branca
para dormir e despertar

Luz para dormir e acordar

Tecnologia ColorCast

Dupla fonte de luz

Automatização do sono com
um toque

Regulação ultrabaixa



8720169262997



Iluminação inteligente simples

Concebido para o ajudar a sentir-se mais revigorado ao longo do dia, este candeeiro para mesa de cabeceira utiliza cenários de base científica para oferecer uma iluminação que melhora o estado de espírito. E com a tecnologia de projeção de gradiente ColorCast, traz beleza ao seu quarto.

Iluminação inteligente fácil

- Cores que combinam na perfeição
- Acorde com as cores do sol matinal

Destaques

Cores que combinam na perfeição



Obtenha uma combinação perfeita de várias cores de luz ao mesmo tempo numa única lâmpada. As cores fluem

juntas de forma natural e projetam a luz para criar um efeito único.

Acorde com as cores do sol matinal



Deixe a luz Philips Hue gradient acordá-lo com as cores do amanhecer, mesmo que o sol ainda não tenha nascido, com a automatização de Acordar definida para Nascer do sol. Observe como a sua luz se acende com os tons suaves da manhã, que se fundem e deslocam pela extensão do seu equipamento de gradiente. À medida que a luz aumenta e muda de cor, simular o nascer do sol para o ajudar a acordar de forma mais natural.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: sintético

Duração

- Vida útil nominal: 25.000

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Regulável com aplicação Hue e interruptor: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Portátil: Não
- Adaptador de corrente incluído: Sim

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): >80
- Temperatura da cor: 2000-6500 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto
- Tipo: Candeeiro de mesa

Dimensões e peso do produto

- Comprimento do cabo: 2.000
- Altura total: 330 mm
- Comprimento global: 159 mm
- Largura total: 164 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Emissão de lúmenes a 4000 K: 1.380 lm
- Cor da luz: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Alimentação elétrica: 100 - 240 V
- Potência da lâmpada incluída: 13.4
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- aplicação Philips Hue: iOS 16 ou posterior
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Período de suporte definido: Minimum of 48 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 12 (with Hue Bridge)

- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Zigbee

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169262997
- Peso líquido: 1,1 kg
- Peso bruto: 1,56 kg
- Altura: 388 mm
- Comprimento: 219 mm
- Largura: 209 mm



Data de publicação:
2025-09-03
Versão: 0.360

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com