

# PHILIPS

Aplique Yarixa 2,2 W

Luminárias de exterior

2700 K

Preto

Sensor; solar; à prova de água



8720169265448



## Luz de jardim de longa duração alimentada a energia solar para todas as estações

O aplique Philips Yarixa é uma luz solar fiável que dura mais tempo, reduz o consumo de energia e apoia a sustentabilidade.

### Instalação fácil

- Sem necessidade de cablagem

### Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 15.000 horas

### Luz LED avançada

- Luz LED de alta qualidade

### Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climáticas

### Características especiais

- Sensor de movimento, para comodidade e tranquilidade

# Destaques

## Sem necessidade de cablagem



Esta luz é completamente alimentada por energia solar. Não é necessária qualquer cablagem, o que torna estas luzes fáceis de posicionar e reposicionar em qualquer lugar do seu jardim ou de outra área exterior.

## Vida útil longa de até 15.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 15.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

## Luz LED de alta qualidade



Estas luzes LED utilizam uma tecnologia exclusiva desenvolvida pela Philips. Ligam instantaneamente e produzem um fluxo luminoso ideal, que realça as cores vivas do seu jardim.

## IP44 - Resistente às condições climatéricas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

## Sensor de movimento, para comodidade e tranquilidade



Um sensor de movimento dá-lhe as boas-vindas quando chega a casa ou avisa-o quando alguém está a entrar ou a sair.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

## Duração

- Vida útil nominal: 15.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Sensor de dia/noite: Sim
- Efeito de luz difusa: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- Sensor movimento: Sim
- Material de primeira qualidade: Sim
- Energia solar: Sim
- Luz de intensidade regulável com brilho suave: Não
- Luz branca suave: Sim
- Peça de centro: Não

## Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K

## Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Sensor, Solar, À prova de água

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,432 kg
- Altura total: 132 mm
- Comprimento global: 144 mm
- Largura total: 113 mm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 250/25
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: 4 V
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: não aplicável
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 2,2
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe III – Voltagem ultrabaixa de segurança

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169265448
- Peso líquido: 0,43 kg
- Peso bruto: 0,54 kg
- Altura: 14,5 cm
- Comprimento: 13 cm
- Largura: 15,5 cm



Data de publicação:  
2025-08-30  
Versão: 0.287

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)