

## Aplique Laven 6 W

Luminárias de exterior

2700 K

Preto

À prova de água



8720169266599



## Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

Esta luz para exterior foi concebida em torno das últimas tendências e estilos de vida para definir o ambiente que sempre desejou. Disponível em luz branca quente ou fria.

### Luz LED avançada

- Luz LED de alta qualidade

### Alta qualidade

- Material de elevada qualidade

### Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climatéricas

### Luz de alta qualidade

- Luz branca quente de 2700 K

# Destaques

## Luz LED de alta qualidade

A lâmpada LED, fornecida por esta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

## Material de elevada qualidade




Este candeeiro para exterior da Philips é fabricado com materiais de alta qualidade com um acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração, resistente a corrosão e a manchas em todas as condições climatéricas

## IP44 - Resistente às condições climatéricas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

## Luz branca quente de 2700 K



Sabia que as diferentes tonalidades de luz branca são identificadas por diferentes temperaturas de cor, que são medidas em Kelvin (K)? Temperaturas de cor mais baixas produzem uma luz branca acolhedora e quente, enquanto que temperaturas de cor mais elevadas produzem uma luz branca mais fria e energizante. Esta luminária produz uma luz quente e relaxante a 2700 K.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

## Duração

- Vida útil nominal: 25.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Não
- Energia solar: Não
- Luz branca suave: Sim
- Peça de centro: Não

## Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K

**Diversos**

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Aplicações
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

**Dimensões e peso do produto**

- Peso líquido: 0,5 kg
- Altura total: 135 mm
- Comprimento global: 140 mm
- Largura total: 100 mm

**Assistência**

- Garantia: 2 ano(s)

**Especificações técnicas**

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 720
- Cor da luz: 2700 K
- Alimentação elétrica: 220 - 240 V
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: E
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 6
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Fonte de luz substituível: Não

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8720169266599
- Peso líquido: 0,5 kg
- Peso bruto: 0,59 kg
- Altura: 16 cm
- Comprimento: 12 cm
- Largura: 15 cm



Data de publicação:  
2025-08-30  
Versão: 0.293

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)