

PHILIPS

Lâmpada de 60 W
A60 E27

LED inteligente

Lâmpada inteligente de branco
regulável

Até 806 lúmenes

Fácil sistema "plug-and-play"

Controlo por aplicação ou voz



8720169302990



Iluminação inteligente para o seu dia a dia

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca quente, com uma duração excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas tradicionais lâmpadas foscas.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: A60
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Fosca
- Intensidade regulável: Sim
- Acabamento da lâmpada: Fosca

Dimensões da lâmpada

- Peso: 0,05 kg

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 25 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥ 80
- Temperatura da cor: 2700-6500 K
- Categoria da cor da luz: Branco regulável
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de acendimento: < 0.5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 100 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 65 mA

Informações da embalagem

- EAN: 8720169302990
- EOC: 872016930299000
- Título do produto: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: AC 220-240 V
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 8 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 8

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 111 mm
- Comprimento global: 111 mm
- Largura total: 60 mm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 25.000
- Fluxo luminoso medido: 806 lm
- Potência medida: 8 W

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 1877820
- Referência de medição de fluxo: Sphere

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 9999
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169302990
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 16 cm
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 7 cm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.124

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com