

PHILIPS

Globo 75 W G95 E27

LED inteligente

Lâmpada inteligente de branco regulável

Até 1055 lúmenes

Fácil sistema "plug-and-play"

Controlo por aplicação ou voz



8720169303058



Iluminação inteligente para o seu dia a dia

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca quente, com uma duração excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas tradicionais lâmpadas foscas.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: G95
- Casquilho: E27
- Tecnologia: Wi-Fi inteligente
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Sim

Dimensões da lâmpada

- Altura: 13,9 cm
- Peso: 0,09 kg
- Largura: 9,5 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 25 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥ 80
- Temperatura da cor: 2700-6500 K
- Categoria da cor da luz: Branco regulável
- Fluxo luminoso nominal: 1055 lm
- Tempo de acendimento: < 0.5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: Luz total instantânea

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 75 mA
- Eficiência: 95 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8720169303058
- EOC: 872016930305800
- Título do produto: PHI WFB 75W G95 E27 827-65 TW 1PF/6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência: 11 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de energia kWh/1000 h: 11

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 13,9 cm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 25.000
- Fluxo luminoso medido: 1055 lm
- Potência medida: 11 W

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1877821
- Referência de medição de fluxo: Sphere

A lâmpada

- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 9999

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169303058
- Peso líquido: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,21 kg
- Altura: 18,5 cm
- Comprimento: 10,5 cm
- Largura: 10,5 cm



Data de publicação:
2025-05-24
Versão: 0.111

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com