

PHILIPS

A60 – Lâmpada
inteligente E27 – 1100

Hue White ambiance

Até 1100 lúmenes

Luz natural de espectro total

Regulação ultrabaixa de 0,2%

Controlo através da aplicação
ou da voz



8720169364806



Iluminação inteligente simples


Usfrua dos benefícios da luz natural em sua casa com a nossa lâmpada mais inteligente até agora, redesenhada para utilizar menos 40% de energia e equipada com luz branca de espectro total, livremente ajustável entre os tons aconchegantes da luz das velas e a luz branca pura e energizante. Em seguida, personalize ainda mais a sua luz com a regulação ultrabaixa, desde o brilho total até 0,2%.

Iluminação inteligente fácil

- Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
- Controle as luzes com a voz*
- Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria
- Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

Destaques

Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth



Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa. Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.

Controle as luzes com a voz*



A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria



Estas lâmpadas e equipamentos de luz oferecem tonalidades de luz branca suave a fria diferentes. Com total regulação da intensidade de luzes noturnas brilhantes a suaves, pode ajustar as suas luzes para aperfeiçoar as sombras e o brilho da luz para as suas necessidades diárias.

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge



A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.

Especificações

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Humidade de funcionamento: 5%<H<<95% (sem condensação)

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Pilhas incluídas: Não
- Regulável com aplicação Hue e interruptor: Sim
- LEDs integrados: Sim

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥ 80
- Temperatura da cor: 1000-20000 K

Informações da embalagem

- EAN: 8720169364806

Consumo de energia

- Consumo de energia em espera: 0,10 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): D
- Consumo de Energia: 8,1 W

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 112 mm
- Comprimento global: 60 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Emissão de lúmenes a 4000 K: 1.100 lm
- Diâmetro: 60 mm
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Encaixe/casquilho: E27
- Número de registo EPREL: 2187086

A lâmpada

- Formato: A19
- Tensão de entrada: 220V-240V
- Fluxo luminoso: Luz branca quente a fria
- Fator de potência: 0.5
- Atualizável por software: Sim
- Arranque: Acendimento instantâneo com fluxo luminoso a 100%
- Potência equivalente: 75 W
- Regulação extensa: Sim

Conteúdo da embalagem

- Lâmpadas hue: 1x bulb

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Suporta HomeKit: Yes
- aplicação Philips Hue: Android 10.0 e superior, iOS 16 ou posterior
- Assistentes de voz: Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistente, Microsoft Cortana, Samsung SmartThings
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Período de suporte definido: Minimum of 48 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Zigbee

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169364806
- Peso líquido: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,13 kg
- Altura: 174 mm
- Comprimento: 72 mm
- Largura: 72 mm



Data de publicação:
2025-09-20
Versão: 0.289

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com