

PHILIPS

Iluminação em calha
Tobia

Luzes em calha

Sem lâmpada

Preto



8721103039910



Concebido para uma instalação sem esforço e ligações infinitas.

O sistema de iluminação em calha Philips EasyLink permite que instale as luzes que quiser, onde quiser no seu teto. Numa única calha, pode adicionar e remover uma variedade de lâmpadas e luminárias diferentes sem esforço, sem a necessidade de fontes de energia adicionais. Com um design elegante para combinar com a sua decoração.

Fácil de utilizar

- Cabeça do foco ajustável
- Adicione e remova luzes facilmente
- Ilumine a sua casa ao seu gosto

Possibilidades ilimitadas

- Opções de personalização infinitas

Material e acabamento

- Material metálico de elevada qualidade

Destaques

Cabeça do foco ajustável



Direcione a luz para onde esta é mais necessária, bastando para isso ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

Adicione e remova luzes facilmente



Altere a configuração da sua iluminação sem esforço e sem necessidade de substituir calhas ou de fazer cablagem adicional. A calha possui um fio de terra integrado, para que possa adicionar autonomamente com segurança qualquer luminária em calha tipo H de 3 fios compatível: basta rodar e fixar a luminária.

Ilumine a sua casa ao seu gosto


Altamente compatível com uma ampla gama de focos e lâmpadas ligadas e padrão, proporcionando maior controlo sobre a sua experiência de iluminação. Pode escolher o tipo de luz que melhor se adapta às suas preferências, por exemplo, uma lâmpada regulável que pode ajustar remotamente ou que fornece luz branca totalmente regulável de fria a quente.

Opções de personalização infinitas



Desfrute da versatilidade da iluminação em calha extensível. Selecione o comprimento da calha, a fonte de alimentação e as lâmpadas que melhor se adequam às suas necessidades, com uma ampla gama de luminárias diferentes para escolher.

Material metálico de elevada qualidade



Material metálico duradouro e apelativo para um acabamento resistente.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Pilhas incluídas: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Não
- Controle remoto incluído: Não

Características da luz

- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de jantar, Garagem, Entrada, Escritório, Cozinha, Sala de estar
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes em calha

Outras características

- Corrente da lâmpada: 50 mA

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,105 kg
- Altura total: 130 mm
- Comprimento global: 40 mm
- Largura total: 40 mm

Assistência

- Garantia: 3 ano(s)

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 5
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8721103039910
- Peso líquido: 0,11 kg
- Peso bruto: 0,13 kg
- Altura: 13,5 cm
- Comprimento: 5 cm
- Largura: 5 cm



Data de publicação:
2025-09-20
Versão: 0.296

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com