PHILIPS

Lâmpada de filamento âmbar 60 W A60 E27

LED

2200 K

806 lm

15.000 h

Regulação



8721103049094





Decore a sua casa iluminando-a com luz natural

Decorativa e funcional, esta lâmpada apresenta um design vintage elegante com um filamento em espiral visível e fornece uma luz brilhante e natural com excelente restituição cromática. Comece a poupar energia agora mesmo com uma lâmpada que durará 15.000 horas.

Luz de alta qualidade

· Concebidos para o conforto dos seus olhos

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

· Luz que mostra as cores verdadeiras

Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado

· LED em vidro clássico

Design de lâmpada vintage com filamento em espiral

 Esta é uma luz concebida para a beleza e o desempenho, com um design vintage e um filamento em espiral visível. Dê um toque de estilo e elegância a qualquer ambiente, esteja a luz acesa ou apagada.

8721103049094

Filamento fino em espiral de alto desempenho

• O delicado filamento em espiral aumenta o lado estético da lâmpada. Crie uma atmosfera cálida e acolhedora com luz suave e natural que oferece uma excelente restituição cromática com um CRI de 90.

Destaques

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora

pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Luz que mostra as cores verdadeiras



Veja as cores verdadeiras das suas roupas ao selecionar um conjunto do seu guarda-roupa: pode combinar um vestido vermelho e sapatos vermelhos com confiança e ter certeza de que as cores combinam perfeitamente.

Design transparente em vidro

O aspeto que gosta, o desempenho que espera. Designs clássicos em vidro transparente que replicam a maravilhosa luz brilhante das lâmpadas tradicionais, para uma solução perfeita em toda a casa.

Design de lâmpada vintage Filamento fino de alto desempenho

Especificações

Características da lâmpada

- · Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- · Casquilho: E27
- · Acabamento da lâmpada: Âmbar
- · Intensidade regulável: Sim
- · Material da lâmpada: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- · Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- · Ângulo de feixe: 300 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
 90
- · Temperatura da cor: 2200 K
- · Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
 110 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- · Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Decorativo, Regulável

Informações da embalagem

- EAN: 8721103049094
- EOC: 872110304909400
- Título do produto: LED A60 60W 2200K E27 Amber SP DIM 1PF/4

Consumo de energia

• Fator de potência: 0.5

• Tensão: AC 220-240 V

• Potência equivalente: 60 W

 Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E

· Consumo de Energia: 7,3 W

· Consumo de energia kWh/1000 h: 8

Dimensões e peso do produto

· Altura total: 110 mm

· Comprimento global: 110 mm

· Largura total: 60 mm

Especificações técnicas

· Frequência: 50-60

· Número de registo EPREL: 2209195

pode ser utilizado em luminárias

fechadas: No

Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8721103049094

Peso líquido: 0,03 kgPeso bruto: 0,05 kg

• Altura: 14,6 cm

· Comprimento: 6,5 cm

· Largura: 6,3 cm



Data de publicação: 2025-09-13 Versão: 0.177 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.