

PHILIPS

Lâmpada de filamento
âmbar 60 W ST64 E27

LED

2200 K

806 lm

15.000 h

Regulação



8721103049131



Decore a sua casa iluminando-a com luz natural

Decorativa e funcional, esta lâmpada apresenta um design vintage elegante com um filamento em espiral visível e fornece uma luz brilhante e natural com excelente restituição cromática. Comece a poupar energia agora mesmo com uma lâmpada que durará 15.000 horas.

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Luz que mostra as cores verdadeiras

Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado

- LED em vidro clássico

Design de lâmpada vintage com filamento em espiral

- Esta é uma luz concebida para a beleza e o desempenho, com um design vintage e um filamento em espiral visível. Dê um toque de estilo e elegância a qualquer ambiente, esteja a luz acesa ou apagada.

8721103049131

Filamento fino em espiral de alto desempenho

- O delicado filamento em espiral aumenta o lado estético da lâmpada. Crie uma atmosfera cálida e acolhedora com luz suave e natural que oferece uma excelente restituição cromática com um CRI de 90.

Destaques

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora

pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Luz que mostra as cores verdadeiras



Veja as cores verdadeiras das suas roupas ao selecionar um conjunto do seu guarda-roupa: pode combinar um vestido vermelho e sapatos vermelhos com confiança e ter certeza de que as cores combinam perfeitamente.

Design transparente em vidro

O aspeto que gosta, o desempenho que espera. Designs clássicos em vidro transparente que replicam a maravilhosa luz brilhante das lâmpadas tradicionais, para uma solução perfeita em toda a casa.

Design de lâmpada vintage

Filamento fino de alto desempenho

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Acabamento da lâmpada: Âmbar
- Intensidade regulável: Sim
- Material da lâmpada: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 300 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 90
- Temperatura da cor: 2200 K
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 110 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Decorativo, Regulável

Informações da embalagem

- EAN: 8721103049131
- EOC: 872110304913100
- Título do produto: LED ST64 60W 2200K E27 Amber SP D 1PF/4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de Energia: 7,3 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 8

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 139 mm
- Comprimento global: 139 mm
- Largura total: 64 mm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 2209200
- pode ser utilizado em luminárias fechadas: No

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8721103049131
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 17,7 cm
- Comprimento: 7,5 cm
- Largura: 7,6 cm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.177

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com