

PHILIPS

Essential A60 – Lâmpada
inteligente E27 – 806 lm
– 8 W – Pacote de 3

Lâmpada

Até 806 lúmenes

Luz branca Essential

Regulação baixa para 2%

Cor Essential



8721103055255



Iluminação inteligente simples


Entre no mundo da iluminação inteligente com esta lâmpada Philips Hue Essential, que apresenta luz branca regulável e colorida que pode ajustar facilmente de luz quente e aconchegante para luz branca fria. Crie o ambiente perfeito com uma regulação suave, milhões de cores e uma biblioteca de efeitos de luz concebidos pelos nossos especialistas – ou crie o seu próprio! Compatível com todos os produtos Philips Hue.

Iluminação inteligente fácil

- Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
- Controle as luzes com a voz*
- Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida
- Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria
- Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

Destaques

Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth




Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa. Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.

Controle as luzes com a voz*



A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida



Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.

Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria



Estas lâmpadas e equipamentos de luz oferecem tonalidades de luz branca suave a fria diferentes. Com total regulação da intensidade de luzes noturnas brilhantes a suaves, pode ajustar as suas luzes para aperfeiçoar as sombras e o brilho da luz para as suas necessidades diárias.

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge



A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.

Especificações

Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Sim

Dimensões da lâmpada

- Dimensões (PxAxD): 60x111

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Humidade de funcionamento: 5%<H<<95% (sem condensação)
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a 45 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Pilhas incluídas: Não
- Mudança de cores (LED): Sim
- Regulável com aplicação Hue e interruptor: Sim
- Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim

Garantia

- 2 anos: Sim
- 3 anos: Não

Características da luz

- Ângulo de feixe: 360 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥80
- Temperatura da cor: 2200-6500 K

Informações da embalagem

- EAN: 8721103055255

Consumo de energia

- Consumo de energia em espera: 0,5 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 8 W

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 23,6 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Emissão de lúmenes a 4000 K: 806 lm
- Compatível com dispositivos reguláveis Philips Hue: Yes
- Diâmetro: 60 mm
- Peso: 50 g
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Encaixe/casquilho: E27
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Emissão de lúmenes a 2700 K: 806 lm
- Número de registo EPREL: 2189472

A lâmpada

- Formato: Bulb
- Tensão de entrada: 220V-240V
- Fluxo luminoso: 16 milhões de cores, Luz branca e colorida
- Fator de potência: 0.50
- Atualizável por software: Sim
- Arranque: Acendimento instantâneo com fluxo luminoso a 100%
- Potência equivalente: 60 W
- Regulação extensa: Não

Conteúdo da embalagem

- Lâmpadas hue: 3

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Suporta HomeKit: Yes
- aplicação Philips Hue: Android 10.0 e superior, iOS 16 ou posterior
- Assistentes de voz: Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistente, Microsoft Cortana, Samsung SmartThings
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Período de suporte definido: Minimum of 48 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Zigbee

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8721103055255
- Peso líquido: 0,15 kg
- Peso bruto: 0,27 kg
- Altura: 185 mm
- Comprimento: 85 mm
- Largura: 180 mm



Data de publicação:
2025-09-24
Versão: 0.263

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com