

Plafon com  
telecomando de 24 W

Plafons

4000/6500/2700 K

Preto

Regulável; Telecomando; Branco  
regulável

8721103057563



# Configuração do ambiente na ponta dos dedos

Com apenas alguns cliques no telecomando, o plafon Philips LED All-In-One oferece-lhe a máxima flexibilidade e conveniência para personalizar as suas definições de luz com facilidade. Luz confortável que é suave para os seus olhos. Crie os ambientes desejados com a luz adequada às suas necessidades.

## Fácil de experimentar

- Instalação fácil

## Efeito de luz

- Mudança de cores SceneSwitch
- Distribuição uniforme da luz

## Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

## controlo

- Função de regulação prática de vários níveis do controlo de brilho (telecomando incluído)

# Destaques

## Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

## Mudança de cores SceneSwitch

A Mudança de cores SceneSwitch permite definir o ambiente geral de uma zona de estar em casa.

Mantenha-se focado com a luz branca fria, seja mais produtivo com a luz branca fria ou descontraia e relaxe com a luz branca quente. Essencialmente, os consumidores podem controlar as luzes nas suas casas consoante as suas atividades diárias.

## Distribuição uniforme da luz

Ilumine de um lado ao outro das divisões de maneira homogénea e uniforme.

## Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos

EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

## Função de regulação prática de vários níveis do controlo de brilho (telecomando incluído)

Alterne entre diferentes níveis de brilho para combinar com o seu estado de espírito ou atividade.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 20 ano
- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 20.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Sim

**Características da luz**

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700-4000-6500 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 100 lm/W

**Diversos**

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de jantar, Sala de estar
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Telecomando, Branco regulável

**Outras características**

- Corrente da lâmpada: 198 mA

**Consumo de energia**

- Fator de potência: 0.5

**Dimensões e peso do produto**

- Peso líquido: 0,84 kg
- Altura total: 60 mm

**Assistência**

- Garantia: 5 ano(s)

**Especificações técnicas**

- Diâmetro: 300 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2400
- Cor da luz: 4000/6500/2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC – produto: 8721103057563
- Peso líquido: 0,84 kg
- Peso bruto: 1,05 kg
- Altura: 35 cm
- Comprimento: 34,5 cm
- Largura: 8 cm



Data de publicação:  
2025-08-30  
Versão: 0.338

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)