

PHILIPS

Plafon com
telecomando de 24 W


Plafons

4000/6500/2700 K

Preto

Regulável; Telecomando; Branco
regulável

8721103057600



Configuração do ambiente na ponta dos dedos

Com apenas alguns cliques no telecomando, o plafon Philips LED All-In-One oferece-lhe a máxima flexibilidade e conveniência para personalizar as suas definições de luz com facilidade. Luz confortável que é suave para os seus olhos. Crie os ambientes desejados com a luz adequada às suas necessidades.

Fácil de experimentar

- Instalação fácil

Efeito de luz

- Mudança de cores SceneSwitch
- Distribuição uniforme da luz

Alta qualidade

- EyeComfort – luz confortável para os seus olhos

controlo

- Função de regulação prática de vários níveis do controlo de brilho (telecomando incluído)

Destaques

Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária ficar pronta a ligar.

Mudança de cores SceneSwitch

A Mudança de cores SceneSwitch permite definir o ambiente geral de uma zona de estar em casa. Mantenha-se focado com a luz branca fria, seja mais produtivo com a luz branca fria ou descontraia e relaxe com a luz branca quente. Essencialmente, os consumidores podem controlar as luzes nas suas casas consoante as suas atividades diárias.

Distribuição uniforme da luz

Ilumine de um lado ao outro das divisões de maneira homogênea e uniforme.

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Função de regulação prática de vários níveis do controlo de brilho (telecomando incluído)

Altere entre diferentes níveis de brilho para combinar com o seu estado de espírito ou atividade.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 20 ano
- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 20.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Sim

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700-4000-6500 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 100 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de jantar, Sala de estar
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Telecomando, Branco regulável

Outras características

- Corrente da lâmpada: 198 mA

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,84 kg
- Altura total: 60 mm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Diâmetro: 300 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2400
- Cor da luz: 4000/6500/2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8721103057600
- Peso líquido: 0,84 kg
- Peso bruto: 1,25 kg
- Altura: 34,5 cm
- Comprimento: 34 cm
- Largura: 14,5 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.338

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com