

PHILIPS

Faixa de luz
OmniGlow de 3 m

LIGHTSTRIPS

2700 lúmens


Tecnologia OmniGlow para
efeitos de luz suaves

Luz direta e indireta

Luz verdadeiramente branca
ultrabrilhante



8721103089335



Iluminação inteligente simples


Uma faixa de luz feita para ser vivenciada! A OmniGlow proporciona cores uniformes e ultrabrilhantes e verdadeira luz branca sem "pontos" LED visíveis — tudo graças à tecnologia de ponta OmniGlow. Concebida para proporcionar iluminação ambiente e funcional superior, esta obra-prima merece ser um destaque na sua cozinha, sala de estar, quarto ou escadas. Experimente efeitos dinâmicos extremamente suaves e mais naturais graças aos microLEDs ativados por CSP (Chip-scale-package). Personalize efeitos de luz com a aplicação Hue app e controlo por voz.

Iluminação inteligente fácil

- Decore e melhore qualquer espaço interior
- Mais brilhante e mais branca do que nunca
- Luz superior, feita para ser vista
- Controlo máximo e sem esforço


Destaques

Decore e melhore qualquer espaço interior



Escolha entre cores que se adaptem ao seu estado de espírito ou tons brancos autênticos para criar o ambiente perfeito com um brilho difuso que banha as paredes, o chão e os tetos. A tecnologia Chomasync™ oferece uma mistura de cores precisa e uniforme para criar gradações de cor perfeitas em cada canto. Personalize o seu espaço com magníficos efeitos de luz e efeitos dinâmicos que se adaptam a todos os estados de espírito e ocasiões. Corte-as para se adaptarem a qualquer lugar: desde cantos a paredes, tetos e escadas.

Mais brilhante e mais branca do que nunca



Torne cada canto brilhante com luz brilhante, ultrabrilhante e branca autêntica. Concebidas com LEDs brancos e brancos quentes dedicados, estas fitas de luz proporcionam os tons brancos mais puros e nítidos. E com uma saída ultrabrilhante de até 6000 lúmenes, também poderá desfrutar de uma poderosa iluminação funcional ou que banhe paredes, o que o ajuda a concentrar-se nas tarefas ou a prosseguir com as atividades diárias.

Luz superior, feita para ser vista



A faixa de luz OmniGlow proporciona a melhor experiência de iluminação da sua classe. Obtenha a linha de luz mais consistente e uniforme com a tecnologia OmniGlow e uma manga difusa que oculta os "focos" de LED. A OmniGlow é suficientemente arrojada para brilhar como iluminação direta, tornando-se a peça central do design da sua divisão. A emissão de lúmenes superior torna-a perfeita para a iluminação de tarefas, enquanto o avançado chip de 16 bits assegura efeitos dinâmicos ultra-suaves e naturais que garantem a imersão de qualquer espaço interior.

Controlo máximo e sem esforço



Quer pretenda definir belos efeitos de luz, definir efeitos que se adaptem ao ambiente ou simplesmente controlar as fitas de luz, faça tudo sem esforço com a aplicação Hue ou o controlo por voz. Integre as fitas de luz com todas as lâmpadas Philips Hue, candeeiros e controlos inteligentes com um Hue Bridge Pro. O Bridge Pro também permite controlar o conjunto casa das fitas de luz a partir de qualquer lugar do mundo e permite programar os automatismos.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: White
- Cor(es): Multi Color
- Material: Silicone

Duração

- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Humidade de funcionamento:
0%<H<<80% (sem condensação)

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Pilhas incluídas: Não
- Mudança de cores (LED): Sim
- Intensidade regulável: Sim

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC):
80

Grinalda/faixa de luz

- Possibilidade de corte: Sim
- Extensibilidade: Não
- Altura: 8,5 mm
- Tensão de entrada: 220V-240V
- Comprimento: 3.000 mm
- Largura: 17 mm

Diversos

- Tipo: Tiras de luz

Informações da embalagem

- EAN: 8721103089335

Consumo de energia

- Potência: 40 W
- Consumo de energia em espera: 0,5 W
- Consumo de Energia: 40 W

Dimensões e peso do produto

- Comprimento do cabo: 1.500

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: 220 – 240 V
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: NA

Conteúdo da embalagem

- Adaptador de corrente: 1

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- aplicação Philips Hue: iOS 16 ou posterior
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Período de suporte definido:
Minimum of 48 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Zigbee

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8721103089335
- Peso líquido: 0,56 kg
- Peso bruto: 0,82 kg
- Altura: 256 mm
- Comprimento: 256 mm
- Largura: 87 mm



Data de publicação:
2025-09-24
Versão: 0.169

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com