

# PHILIPS

Lampă cu pedestal/  
pentru alee Alpenglow 60  
W E27 fără bec

myGarden

Fără bec

Negru

Rezistent la apă



16496/30/PN



## Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips

Creați un punct focal încântător pentru alee cu această lampă cu pedestal Philips Alpenglow, de culoare neagră. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate și este rezistentă la intemperii. Tot ceea ce aveți de făcut este să vă bucurați de grădina dvs.

### Aduceți designul în grădina dvs.

- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

### Caracteristici speciale

- Instalare simplă
- Rezistent la intemperii

### Bucurați-vă de viața în aer liber

- Creați o atmosferă modernă și primitoare

# Repere

## Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spa iilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

## Instalare simplă



Instalarea unui corp de iluminat poate fi uneori dificilă, dar la această lampă de exterior Philips poți fi sigur că am acordat atenție deosebită facilitării și simplificării acestui aspect pentru tine. Acest articol este livrat cu o cheie Torx pentru utilizare în timpul instalării.

## Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

## Creați o atmosferă modernă

Această lampă de perete pentru exterior este concepută pe baza ultimelor tendințe și stiluri de viață pentru a se potrivi fără efort în spații exterioare și pentru a defini ambianța pe care și-a dorit-o întotdeauna.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu

## Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

## Caracteristicile fotometrice

- Randament luminos (nominal) (nom.): 100

**Diverse**

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Clasic
- Tip: Lămpi cu pedestal/pentru alee
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Greutate netă: 0,869 kg
- Înălțime totală: 302 mm
- Lungime totală: 174 mm
- Lățime totală: 174 mm

**Service**

- Garanție: 2 ani

**Specificații tehnice**

- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la rețea: 50 - 60 Hz
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718696158166
- Greutate netă: 0,87 kg
- Greutate brută: 1,05 kg
- Înălțime: 31,6 cm
- Lungime: 18,6 cm
- Lățime: 18,6 cm



Data apariției: 2026-05-30  
Versiune: 0.528

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)