

PHILIPS

Senzor de mișcare
exterior

VIRGINIA negru

Negru

Rezistent la apă

17476/30/PN



Întotdeauna lumină când ajungeți acasă

Acest senzor de mișcare Philips Virginia negru are posibilități multiple de montare, cu un interval mare de detecție și un cap de senzor liber pentru două direcții. Setati senzorul conform necesităților dumneavoastră și utilizați funcția unică zi/noapte pentru seri sigure.

Iluminare avansată pentru exterior

- Senzor de mișcare inclus, pentru confort și siguranță
- Suprareglare manuală

Caracteristici speciale

- Posibilități multiple de montare

Simțiți-vă bineveniți acasă cu lumină

- Senzor ușor de setat
- Sarcină maximă mare (1000 W pentru varianta cu incandescență, 200 W pentru varianta cu LED)

Experimentați simplu iluminatul la exterior

- IP44 – rezistență la intemperii
- Materiale sintetice de calitate superioară

Repere

Senzor de mișcare inclus



Un senzor de mișcare este inclus pentru a vă întâmpina când vă întoarceți acasă sau a vă anunța atunci când a sosit cineva. Dacă senzorul detectează mișcare, lampa se aprinde automat.

Suprareglare manuală Posibilități multiple de montare Senzor ușor de setat



O procedură simplă de setare face ușoară selectarea momentului și a duratei aprinderii automate a lămpii (lămpilor) de către senzor.

Sarcină maximă mare (1000 W pentru varianta cu incandescență, 200 W pentru varianta cu LED) IP44 – rezistență la intemperii



Acest senzor PIR Philips este destinat special mediilor exterioare umede. A fost supus unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Acest senzor PIR Philips este proiectat cu IP44: este protejat împotriva stropirii cu apă și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Materiale sintetice de calitate superioară

Acest senzor PIR Philips este destinat special spațiilor exterioare. Este rezistent la uzură și conceput să dureze. Este fabricat din materiale sintetice de calitate superioară.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată de viață nominală: 25.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Accesorii
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,146 kg
- Înălțime totală: 94 mm
- Lungime totală: 70 mm
- Lățime totală: 104 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Tehnologie bec: Nu se aplică
- Alimentare de la rețea: 50 Hz
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696176771
- Greutate netă: 0,15 kg
- Greutate brută: 0,23 kg
- Înălțime: 11,1 cm
- Lungime: 7,8 cm
- Lățime: 10,8 cm



Data apariției: 2026-06-24
Versiune: 0.501

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com