

PHILIPS

Lampă de perete
Fit 4,9 W

Lămpi de perete

2700 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă;
rezistentă la apă



34058/11/16



Împrospătați-vă cu lumină naturală deosebită

Instalați această lampă de perete Philips myBathroom Fit orizontal sau vertical, exact așa cum doriți. Difuzorul sintetic distribuie o lumină LED albă, caldă, frumoasă în baia dvs. Accentele cromate vor adăuga o notă de stil camerei.

Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate
- Lumină albă caldă
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Caracteristici speciale

- Este posibilă montarea verticală și orizontală pe perete

Proiectată pentru baie

- IP44, adecvat perfect pentru baia dvs.
- Tonuri realiste pentru piele cu lumină de înaltă calitate

Repere

Economie de energie



Această lampă eficientă energetic de la Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani la facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Lumină LED de înaltă calitate



Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă Philips, este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, aceasta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa ta.

Lumină albă caldă




Lumina poate avea diverse temperaturi de culoare, indicate în unități numite Kelvin (K). Lămpile cu o valoare Kelvin redusă produc o lumină mai caldă și mai intimă, în timp ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină mai rece și mai energizantă. Această lampă Philips oferă o lumină albă, caldă, pentru o atmosferă intimă.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED




Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Vertical și orizontal



Această lampă poate fi instalată vertical sau orizontal, așa cum vă place.

IP44 - sigur pentru baie



Această lampă Philips pentru baie este concepută special pentru medii umede. A fost testată riguros pentru a se asigura rezistența la apă. Nivelul IP este descris de două cifre: prima cifră se referă la nivelul de protecție împotriva prafului, a doua la nivelul de protecție împotriva apei. Această lampă pentru baie este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare în baie.

Tonuri realiste pentru piele



Lampa de baie de la Philips face culorile să se reflecte într-o manieră firească și precisă. Exact ca și soarele.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal
- Culoare carcasă: Crom

Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- LED integrat: Da
- Se potrivește perfect pentru montarea pe orizontală/verticală: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Baie, Bucătărie, Hol
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase, Rezistent la apă

Alte caracteristici

- Eficacitate: 81 lm/W

Putere

- Tensiune de intrare: SELV

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,500 kg
- Înălțime: 6,3 cm
- Lungime: 33,3 cm
- Lățime: 6,4 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 400
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: G
- Puterea becului inclus: 4.9
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împrăștiilor
- Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță II
- Număr de surse de lumină: 2

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718291455349
- Greutate netă: 0,5 kg
- Greutate brută: 0,65 kg
- Înălțime: 37,2 cm
- Lungime: 10,5 cm
- Lățime: 10,5 cm



Data apariției: 2025-05-09
Versiune: 0.629

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com