

PHILIPS

Spoturi pentru
plafon/perete Runner

Spoturi pentru tavan/
perete

Fără bec

Aluminiu



53090/48/12



Spot de înaltă calitate fără bec

Acest spot unic în stil industrial este mic, subțire și simplu și se încadrează perfect în orice interior modern. Carcasa argintie din aluminiu completează perfect sursă de lumină. Un element decorativ deosebit.

Design superior pentru un efect de lumină optim

- Cap de spot reglabil pentru flexibilitate maximă

Repere

Cap de spot ușor de reglat

Capul de spot reglabil este proiectat să direcționeze lumina acolo unde aveți cea mai mare nevoie.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Aluminiu
- Material: Metal
- Culoare carcasă: Aluminiu

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Da
- Fascicul luminos definit: Da
- LED integrat: Nu
- Produsul se montează în locuri inaccesibile: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Bucătărie, Birou de acasă, Hol
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,345 kg
- Înălțime: 10,7 cm
- Lungime: 11 cm
- Lățime: 9,0 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: No bulb included
- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Instalația de iluminat este compatibilă cu bec(urile) din clasa: A++ până la E
- Număr de becuri: 1
- Soclu/fasung: GU10
- Puterea becului inclus: 20W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 20
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna
- Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718291487937
- Greutate netă: 0,35 kg
- Greutate brută: 0,42 kg
- Înălțime: 11,5 cm
- Lungime: 10,2 cm
- Lățime: 13,8 cm



Data apariției: 2025-05-15
Versiune: 0.559

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com