

PHILIPS

Lumină indirectă

Linea


LINEAR LED 4000K

alb

LED



85088/31/16



Decorați-vă casa cu lumină

Economisește până la 80% din energie cu aceste plăci liniare cu LED de la Philips. LED-urile integrate oferă o lumină albă rece de înaltă calitate, perfectă pentru iluminatul general. Sistemul modular permite conectarea ușoară a diferitelor plăci între ele.

Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate
- Durată de viață îndelungată de până la 20 de ani
- Lumină albă rece
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Caracteristici speciale

- Poate fi conectată la produse din aceeași familie
- Comutator pornit/oprit pe articol

Repere

Economie de energie



Această lampă eficientă energetic de la Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani la facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Lumină LED de înaltă calitate



LED-ul care însoțește această lampă Philips este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, acesta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa dvs.

Durată de viață îndelungată



O sursă de lumină în care puteți avea încredere. LED-urile integrate, utilizate în această lampă Philips cu LED-uri vor dura până la 20.000 de ore (care echivalează cu 20 de ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13.000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să vă gândiți că nu va trebui să vă preocupați de întreținerea sau de înlocuirea becului în timp ce vă bucurați de ambianța perfectă în locuința dvs.

Lumină albă rece



Lumina poate avea diverse temperaturi de culoare, indicate în unități numite Kelvin (K). Lămpile cu o valoare Kelvin redusă produc o lumină mai caldă și mai intimă, în timp ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină mai rece și mai energizantă. Această lampă Philips oferă o lumină albă, rece, care vă menține energia.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Produs cu posibilitate de conectare



Acest produs poate fi conectat la un produs similar sau la oricare alt produs din aceeași familie.

Comutator pornit/oprit pe articol



Cu butonul integrat discret pe lampă, puteți aprinde sau stinge lumina cu ușurință.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: materiale sintetice

Rezistență

- Durată de viață nominală: 20.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe articol: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Funcțional
- Stil: Contemporan
- Tip: Lumini indirecte
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,143 kg
- Înălțime: 3,6 cm
- Lungime: 54,8 cm
- Lățime: 2,5 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 80
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 800 lm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: alb rece
- Alimentare de la rețea: Interval 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- Puterea becului inclus: 9 W
- Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
- Clasa de protecție: Clasa II – Dublu izolat
- Număr de surse de lumină: 1



Data apariției: 2025-08-30
Versiune: 0.1162

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com