

PHILIPS

Bec

LED

40 W

E27

8718699624057



Completează aspectul vintage

Acest cablu Philips Vintage combină un cablu acoperit cu material textil și un soclu metalic cu finisaj mat pentru a oferi o notă vintage spa iului de locuit. Combinat cu un bec cu LED E27 din gama Philips Vintage pentru a completa aspectul

Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Material de înaltă calitate
- Lungime reglabilă a cablului

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Cablu

Repere

Material de înaltă calitate [Cablu]

Acest cablu minunat acoperit cu material textil asigură suspendarea în linie dreaptă a lămpii în momentul montării. Finisajul satinat mat al soclului metalic îmbunătățește aspectul antic al oricărui bec.

Lungime reglabilă a cablului [Cablu]

Cablul este în totalitate reglabil pentru diferite înălțimi, oferindu-vă flexibilitatea de a aranja o combinație dinamică elegantă de iluminat suspendat deasupra insulei de bucătărie și a mesei din sufragerie.

Cablu

Becurile Philips pot fi folosite în combinație cu unul dintre cablurile Philips pentru a completa iluminatul interior și pentru a conferi un aspect industrial spațiului de locuit.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Accesoriu
- Soclu: E27

Rezistență

- Factor de înțelegere a fluxului luminos: 70%

Garantie

- Perioadă de garanție: 2.5 ani

Caracteristicile fotometrice

- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Randament luminos (nominal) (nom.): 0,00 lm/W

Diverse

- Caracteristici suplimentare: Decorativ

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 330 mA
- Marcaj CE: Da
- În conformitate cu RoHS: Da

Consum de energie

- Tensiune: 120-240 V
- Consum de curent: 40 W

Valori nominale

- Putere nominală: 40 W

Specificații tehnice

- Frecvență linie: 50 to 60
- Baza elementului de fixare: E27
- poate fi folosit în corpuri de iluminat închise: No

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699624057
- Greutate netă: 0,43 kg
- Greutate brută: 0,48 kg
- Înălțime: 16,9 cm
- Lungime: 7,1 cm
- Lățime: 16,9 cm



Data apariției: 2025-09-13
Versiune: 0.1041

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com