

PHILIPS

Bec cu filament mat
120 W G120 E27

LED

2700 K

2.000 lm

15000 h



8718699764814



Lumină albă caldă, calitate a luminii fără compromis

Formele familiare pe care le cunoașteți și le îndrăgiți. Folosesc cu aproximativ 85% mai puțin energie decât becurile tradiționale, datorită celei mai noi tehnologii economice LED, și durează de zece ori mai mult.

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru instalațiile decorative

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor tăi

Repere

Formă și dimensiuni similare cu cele ale becului standard cu incandescență



Datorită formei sale frumos proiectate și dimensiunilor familiare, acest bec cu LED standard oferă iluminat contemporan și economii de energie. Înlocuitorul durabil perfect pentru

becurile tradiționale standard, cu incandescență. Brad, revizuieste din nou acest text pentru toate acestea. Nu sună bine.

Perfect pentru instalațiile decorative

Globuri cu LED de la Philips pentru iluminat modern, destinate instalațiilor decorative, precum ventilatoarele de plafon și benzile de toaletă.

Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat modul în care iluminatul necorespunzător poate obosi ochii. Dacă este prea puternic, creează efectul de orbire. Dacă este prea slab, ai parte de pâlpare. Acum îți poți lumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru locuința ta.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Glob nedirecțional
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 17,7 cm
- Lățime: 12,4 cm

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 2000 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700 K
- Flux luminos: 2.000 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 153,00 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- Eficacitate: 153 lm/W
- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8718699764814
- EOC: 871869976481400
- Titlu produs: LED clasa 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Putere

- Factor de putere (frac ie): 0.51

Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 120 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): D
- Consum de curent: 13 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 13

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 17,7 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Diametru: 124 mm
- Număr de înregistrare EPREL: 374860
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Valoare pălpăire (PstLM): 1
- Frecvență linie: 50 to 60 Hz
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Baza elementului de fixare: E27

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699764814
- Greutate netă: 0,1 kg
- Greutate brută: 0,2 kg
- Înălțime: 19,6 cm
- Lungime: 12,8 cm
- Lățime: 12,8 cm



Data apariției: 2025-06-14
Versiune: 0.347

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com