

PHILIPS

Bec 40 W A60 E27
x3

LED

2700 K

470 lm

15000 h



8718699775445



Un bec fără egal

Bec ultramodern cu LED, care oferă o soluție de iluminat general pentru activitățile dumneavoastră zilnice la interior. Veți economisi imediat costuri cu energia și veți reduce frecvența de înlocuire a becurilor, fără a face compromisuri în privința calității iluminatului.

Lumină de înaltă calitate

- Află despre lumină

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 90 % a consumului de energie

Repere

Află despre lumină



Temperatura de culoare: lumina poate avea diferite temperaturi de culoare, măsurate în unități denumite Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin scăzută produc o lumină caldă, mai relaxantă, în vreme ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină rece, mai energizantă. IRC: indicele de redare a culorilor (IRC) este folosit pentru a descrie efectul unei surse de lumină asupra aspectului culorii. Lumina naturală a soarelui are un indice IRC de

100. Indicele IRC al becurilor cu LED de la Philips este întotdeauna mai mare de 80, ceea ce asigură un aspect real și natural al culorilor.

Formă și dimensiuni similare cu cele ale becului standard cu incandescență



Datorită formei sale frumos proiectate și dimensiunilor familiare, acest bec cu LED standard oferă iluminat contemporan și economii de energie. Înlocuitorul durabil perfect pentru becurile tradiționale standard, cu incandescență. Brad, revizuieste din nou acest text pentru toate acestea. Nu sună bine.

Reducere de până la 90 % a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile de energie ale LED-urilor fără a sacrifica calitatea luminii. Economisește instantaneu peste 90 % din energie prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau halogen existente.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 180
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 95

Diverse

- EyeComfort: Nu

Informații ambalaj

- EAN: 8718699775445
- EOC: 871869977544500
- Titlu produs: LED 40W A60 E27 WW FR ND 3PF/6 DISC

Consum de energie

- Factor de putere: 0.53
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 40
- Putere: 4,9
- Consum de energie kWh/1000 h: 5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 107 mm
- Lungime totală: 107 mm
- Lățime totală: 60 mm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699775445
- Greutate netă: 0,09 kg
- Greutate brută: 0,2 kg
- Înălțime: 14,5 cm
- Lungime: 6,1 cm
- Lățime: 14,9 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.256

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com