



WiZmote

WiZmote îți permite să controlezi rapid și ușor luminile WiZ. Setează luminile să se aprindă și să se stingă, reglează luminozitatea, treci la lumina de noapte și alege dintre 4 moduri de iluminare preferate printr-o simplă apăsare de buton. Funcționează cu toate produsele WiZ Connected și poate controla toate luminile din încăpere. Are o rază mare de control, de până la 15 metri, și funcționează chiar și atunci când rețeaua Wi-Fi este deconectată.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Funcționare cu baterii
- IP20/plastic/negru
- Funcționează cu toate produsele WiZ conectate




Control wireless al luminilor WiZ

Bucurați-vă de controlul rapid și ușor al luminilor dvs. WiZ. Porniți/opriți luminile și reglați luminozitatea cu o singură apăsare. Se conectează direct la luminile WiZ și funcționează chiar și atunci când rețeaua Wi-Fi este oprită.



Control cu rază mare de acțiune de 15 m/50 ft.

Controlați luminile și dispozitivele pe o rază de 15 metri sau 50 ft. într-un mediu normal de la interior, cu partiții și pereți.



Controlați cu ușurință una sau mai multe lumini dintr-o cameră

Acest accesoriu de control portabil se poate conecta la o cameră și declanșează toate luminile din camera respectivă. Indiferent dacă există una sau cincizeci de lumini! Doriți să controlați o altă cameră? Pur și simplu schimbați camera conectată a accesoriului din aplicație.



Compatibil cu toate luminile cu conectare prin WiZ

Acest accesoriu de control WiZ este conceput pentru a controla toate tipurile de lumini din ecosistemul WiZ. Îl puteți folosi pentru a controla orice lumini de la orice marcă, atâta timp cât sunt compatibile cu conectarea prin WiZ.



SPECIFICAȚII

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Negru
Material: Plastic

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Baterii incluse: Nu
Distanță de control: 15 m

CONSUM DE ENERGIE

Tensiune: 3 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,035 kg
Înălțime totală: 15 mm
Lungime totală: 135 mm
Lățime totală: 38 mm

SERVICE

Garanție: 1 an(i)

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip baterie: AAA
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva
contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune
sigură foarte joasă

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită:
Minimum of 60 months after
introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.

EAN:

wizconnected.com