



Priză Inteligentă

Priza inteligentă WiZ poate transforma orice priză într-una inteligentă. Introdu corpul de iluminat obișnuit în priză și veți putea să îl controlați prin intermediul telefonului inteligent sau al vocii. Cu ajutorul calendarelor, poți aprinde sau stinge dispozitivele pentru a se potrivi rutinei tale zilnice și pentru a economisi energie. Nu va mai trebui să îți faci niciodată griji că ai lăsat luminile sau aparatele casnice pornite, deoarece poți să le verifici cu ajutorul telefonului inteligent.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Ușor de conectat
- Compatibil cu Alexa și Google Home
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii




Configurare instantanee pentru toate funcționalitățile locuinței dvs. inteligente

Începeți să utilizați cu ușurință toate funcțiile locuinței dvs. inteligente, conectând noul dispozitiv WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați-vă luminile și dispozitivele chiar și atunci când nu sunteți acasă și setați programe pentru a le porni și opri automat. Nu este nevoie să instalați hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Dispozitivele de zi cu zi devin inteligente: lămpi, ventilatoare și multe altele

Controlați lămpile obișnuite, luminile decorative, ventilatoarele, aparatul de cafea și multe altele. Utilizați WiZ pentru a controla dispozitivele care au nevoie doar de propria energie pentru a se aprinde, pentru a conecta și a reacționa la aplicație.



Programare și automatizare ușoară a luminilor și dispozitivelor inteligente

Programați luminile sau aparatele electrocasnice să pornească sau să se oprească automat și să vă urmeze rutina zilnică sau săptămânală. Automatizați-vă luminile și dispozitivele pentru a rămâne oprite atunci când nu sunt necesare, pentru a fi în siguranță și pentru a economisi energie.



Controlați dispozitive de oriunde cu smartphone-ul

Nu trebuie să vă faceți griji dacă un dispozitiv electric a fost lăsat pornit atunci când nu este nimeni acasă. Pur și simplu opriți-l sau controlați alte dispozitive de oriunde v-ați afla, folosind smartphone-ul.



SPECIFICAȚII

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb
Material: Plastic

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Tip de priză: Type F

INTERACTIVITATE

Curent (A): 10

CONSUM DE ENERGIE

Tensiune: 230 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,096 kg
Înălțime totală: 61 mm
Lungime totală: 59 mm
Lățime totală: 49 mm

VALORI NOMINALE

Putere nominală: Max 2300 W

SERVICE

Garanție: 1 an(i)

SPECIFICAȚII TEHNICE

Cod IP: IP20 | Protejat împotriva
contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa I -
Împământat

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită:
Minimum of 60 months after
introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8718699789329
Greutate netă: 0,09 kg
Greutate brută: 0,12 kg
Înălțime: 16,1 cm
Lungime: 7,1 cm
Lățime: 7,1 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.