

PHILIPS


Downlight

Lămpi încastrate


IMPALA SL264

Alb

Reducere intensitate



8719514328594



Cu cât lumina este mai difuză, cu atât este mai caldă.

Creați starea de spirit perfectă cu spoturile încastrate cu LED și intensitate reglabilă Philips WarmGlow. Cu cât reduceți mai mult intensitatea, cu atât lumina este mai caldă.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 25.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36 °
- Consistența culorii: 5 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200-2700 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 71 lm/W

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi încastate
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Intensitate luminoasă ajustabilă

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 33 mA

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,195 kg
- Distanță de încastare: 4 mm
- Înălțime totală: 48 mm
- Lungime totală: 48 mm
- Lățime totală: 92 mm
- Decupaj pentru lumini încastate: 6.8-7.8 cm x 6.8-7.8 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Diametru: 92 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 500
- Culoare lumină: 2200-2700
- Alimentare de la rețea: CA 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- Puterea becului inclus: 6
- Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat



Data apariției: 2025-09-20
Versiune: 0.335

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com