

PHILIPS

Lampă de plafon
Moire 20 W


Plafoniere

2700 K

Alb



8719514335110



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Corpurile de iluminat cu LED de la Philips oferă o lumină concepută pentru confortul ochilor dumneavoastră

Efect de lumină

- Această lampă de plafon este dotată cu tehnologie cu sisteme optice între esute, redistribuind inteligent lumina pentru a îmbunătăți experiența de iluminare generală. Lentila acestei instalații de iluminat are o micro-structură piramidală care difuzează și distribuie uniform lumina, pentru a nu solicita ochii.

Ușor de experimentat

- Instalare simplă

Efect de lumină

- Distribuție uniformă a luminii

Calitate premium

- Ușor de curățat

Repere

Sisteme optice între esute

Această lampă de plafon este dotată cu tehnologie cu sisteme optice între esute, redistribuind inteligent lumina pentru a îmbunătăți experiența de iluminare generală. Lentila acestei instalații de iluminat are o micro-structură piramidală care difuzează și distribuie uniform lumina, pentru a nu solicita ochii.

Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

Distribuție uniformă a luminii

Proiectați lumina în încăperea în mod uniform.

Ușor de curățat

Materialele netede și ușor de curățat permit locuitorilor dvs. să fie atractivi întotdeauna, de la podea până la plafon.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Rotund

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 100

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Garaj, Camera de zi, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 170 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,58 kg
- Înălțime totală: 50 mm
- Lungime totală: 380 mm
- Lățime totală: 380 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specifica ii tehnice

- Diametru: 380 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 2000
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la re ea: AC 220-240
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa I - Împământat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514335110
- Greutate netă: 0,68 kg
- Greutate brută: 1,03 kg
- Înăl ıme: 42,6 cm
- Lungime: 6,2 cm
- Lă ıme: 42,6 cm



Data apariției: 2026-05-30
Versiune: 0.484

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com