



Adria Ceiling 17 W

Reglați intensitatea luminii în cameră (fără întrerupător cu variator!) cu lampa de plafon inteligentă WiZ Adria, cu lumină albă, reglabilă, cu LED. Folosiți aplicația WiZ sau vocea pentru a o aprinde și a o stinge sau pentru a reduce sau crește luminozitatea în cameră în medii Wi-Fi.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Alb rece
- Dimensiuni: Ø 320
- IP20/plastic/alb



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WiZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.



Iluminați cu lumină albă strălucitoare și rece

Înveseliți-vă casa cu lumină albă rece, energizantă. O lumină inteligentă care se adaptează ușor la activitățile dumneavoastră zilnice.



Reduceți intensitatea lămpilor inteligente chiar și fără un variator

Reglați pur și simplu luminile la nivelul de intensitate dorit utilizând telefonul inteligent, accesoriul de control WiZ sau doar cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalați un variator scump!



Controlați iluminarea inteligentă așa cum vă place

WiZ vă permite să controlați iluminarea inteligentă în mai multe moduri. Reglați luminile cu telefonul inteligent, vocea, telecomanda WiZ sau folosind comutatorul de perete existent pentru a comuta între două moduri preferate. Funcționează cu comenzile rapide Google Home, Alexa și Siri.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb
Material: Metal Plastic

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 15.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLEMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
Temperatură culoare: 4000 K
Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
Randament luminos (nominal) (nom.): 100 lm/W

DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de zi Sufragerie Dormitor Camera copiilor

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 143 mA

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5
Tensiune: 220-240 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,45 kg
Înălțime totală: 68 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametru: 320 mm
Flux luminos total al instalației de iluminat: 1700
Culoare lumină: 4000
Puterea becului inclus: 17
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa I - Împământat

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8719514338074
Greutate netă: 0,42 kg
Greutate brută: 0,64 kg
Înălțime: 35,2 cm
Lungime: 7,2 cm
Lățime: 35,2 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.