

PHILIPS

Lampă de perete Skies
14 W E27 P45 fără bec

Corpuri de iluminat pentru
exterior

Fără bec

Antracit

Rezistent la apă



8719514385320



Economie cu stil

Această lampă de plafon Philips elegantă, antracit, vă invită să vă așezați cu o carte bună în bătaia luminii. Cu nuanța sa minimalistă, radiază o lumină strălucitoare frontală difuză pentru aplicații pe perete și tavan.

Aduceți designul în grădina dvs.

- Alegeți stilul contemporan
- Alegeți lămpile de tavan pentru exterior
- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Caracteristici speciale

- Adecvat pentru montarea pe perete și pe tavan
- Ușor de setat pentru fiecare destinație

Concepută pentru grădina ta.

- IP44 – rezistență la intemperii

Repere

Alege i stilul contemporan

Proiectată în Europa, această lampă are o semnătură unică a designului pentru a vă ajuta să crea i aspectul spa iului exterior în stilul contemporan.


Alege i lămpile de tavan

Valorifica i la maximum spa iul exterior cu această lampă de tavan, perfectă pentru a vă lumina poarta casei sau terasa.

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spa iilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

Instalarea pe perete și pe tavan



Po i instala această lampă atât pe perete cât și pe tavan, exact așa cum dorești.

Ușor de setat

Această lampă și elementele de fixare sunt proiectate pentru montare simplă, con inând toate elementele utile de care ave i nevoie pentru a demara proiectul, cum ar fi o cheie Torx și șuruburi Torx. Ve i găsi instruc iuni clare despre unde poate fi instalat produsul și informa ii relevante despre clasificările IP legate de rezisten a la apă.

IP44 – rezisten ă la intemperii



Această lampă Philips pentru exterior este concepută special pentru medii exterioare umede. A fost testată riguros pentru a i se asigura rezisten a la apă. Nivelul IP este descris prin două cifre: prima cifră se referă la nivelul de protec ie împotriva prafului, a doua la nivelul de protec ie împotriva apei. Această lampă pentru exterior este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă. Acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare în exterior.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Metal

Rezisten ă

- Durată de via ă nominală: 10.000

Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,000 kg
- Înălțime totală: 81 mm
- Lungime totală: 260 mm
- Lățime totală: 260 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificatii tehnice

- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la rețea: 50 - 60 Hz
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat
- Număr de surse de lumină: 2

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514385320
- Greutate netă: 1,07 kg
- Greutate brută: 1,24 kg
- Înălțime: 279 mm
- Lungime: 95 mm
- Lățime: 274 mm



Data apariției: 2026-05-30
Versiune: 0.353

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com