

# PHILIPS

Bec 4,9 W (echivalent  
cu 40 W) P45 E27

LED Inteligent

Complet color

Plastic

Ușor de conectat

Controlați prin intermediul  
aplicației WiZ sau al vocii



8719514437395



## Lumină colorată care se potrivește stării dumneavoastră de spirit

Utilizați nuanțe de lumină colorată în spațiile dumneavoastră interioare cu becul LED inteligent Philips, complet color, cu soclu E27. Acest bec este conectat la WiZ. Folosiți-l cu rețeaua Wi-Fi existentă pentru a controla cu aplicația WiZ sau cu vocea.

### Control inteligent

- Conectat la WiZ

### Caracteristici inteligente

- Detectare a mișcării SpaceSense

### Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

# Repere

## Connected by WiZ

Complet compatibil cu toate produsele Connected by WiZ. Folosește aplicația WiZ pentru a configura și debloca beneficiile iluminatului inteligent.

## Detectare a mișcării SpaceSense



Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WiZ.

## Certificare Matter



Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: P45
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Mat
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## Dimensiunile becului

- Greutate: 0,05 kg

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200-6500 K
- Categorie culoare lumină: Complet color
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Randament luminos (nominal) (nom.): 95

## Diverse

- EyeComfort: Da

**Alte caracteristici**

- Intensitate curent lampă: 40 mA

**Informa ii ambalaj**

- EAN: 8719514437395
- EOC: 871951443739500
- Titlu produs: PHI WFB 40W P45 E27 922-65 RGB 1PF/6

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): F
- Putere: 4,9 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 5

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înăl ıme totală: 10,1 mm
- Lungime totală: 10,1 mm
- Lă ıme totală: 4,5 mm

**Valori nominale**

- Durată de via ă nominală: 15.000
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Putere nominală: 4.9 W

**Service**

- Garantie: 2 ani

**Specifica ii tehnice**

- Frecven ă: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 1901152
- Referin ă de măsurare a fluxului: Sphere

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Da

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asisten ă definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme ter e: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- func ionalitatea Matter: Prin hub-uri ter e (Wi-Fi)

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8719514437395
- Greutate netă: 0,05 kg
- Greutate brută: 0,09 kg
- Înăl ıme: 16 cm
- Lungime: 7 cm
- Lă ıme: 7 cm



Data apariției: 2026-06-03  
Versiune: 0.351

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)