

# PHILIPS

Lumânare 40 W P45  
E14 x6

LED

2700 K

470 lm

15000 h



8719514459519



## Bec LED de ultimă generație pentru locuință

Bec ultramodern cu LED, care oferă o soluție de iluminat general pentru activitățile dumneavoastră zilnice la interior. Veți economisi imediat costuri cu energia și veți reduce frecvența de înlocuire a becurilor, fără a face compromisuri în privința calității iluminatului.

### Lumină de înaltă calitate

- Fără pâlpâire vizibilă

### Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale lumânărilor cu incandescență

### Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

# Repere

## Fără pâlpâire vizibilă

Când lumina pâlpâie rapid, acest lucru ar putea fi neplăcut pentru ochi, ar putea cauza dureri de cap și chiar declanșa un atac pentru cei care suferă de epilepsie fotosensibilă. Este atât neplăcut, cât și inutil. LED-urile pot pâlpâi din cauza răspunsului rapid al acestora la curentul balast. Cu toate acestea, deoarece LED-urile Philips sunt proiectate astfel încât variațiile fluxului de curent balast să fie reduse la minimum, acestea elimină factorii care cauzează pâlpâire. Prin urmare, nu o veți vedea deloc.

## Formă și dimensiuni similare cu cele ale lumânărilor cu incandescență

Cu un design cu formă deosebită și dimensiuni familiare, această lumânare cu LED standard oferă iluminat contemporan și economii de energie. Este înlocuitorul perfect și durabil al lumânărilor cu incandescență tradiționale.

## Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lustră nedirecțională
- Soclu: E14
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 95

## Diverse

- EyeComfort: Nu

## Informații ambalaj

- EAN: 8719514459519
- EOC: 871951445951900
- Titlu produs: LED 40W P45 E14 WW FR ND 6CT/4 EC

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 40
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Putere: 4,9
- Consum de energie kWh/1000 h: 5

#### Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 88 mm
- Lungime totală: 88 mm
- Lățime totală: 45 mm

#### Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 1131451

#### Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

#### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte:  
No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514459519
- Greutate netă: 0,12 kg
- Greutate brută: 0,18 kg
- Înălțime: 9,6 cm
- Lungime: 9,8 cm
- Lățime: 12,8 cm



Data apariției: 2026-05-30  
Versiune: 0.374

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)