

PHILIPS

Spoturi de plafon/
perete Meranti, 3

Spoturi pentru tavan/
perete

Fără bec

Negru

ClickFix



8719514465411



Accentul pe stil

Includeți acest spot luminos practic de la Philips în locuința dvs. Alegeți becul cu LED cu soclu GU10 de la Philips care se potrivește stilului spoturilor dvs. și care asigură o lumină durabilă și de înaltă calitate.

Caracteristici speciale

- Spot reglabil

Design superior pentru un efect de lumină optim

- Material durabil, de înaltă calitate

Repere

Spot reglabil



Direcționați lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a spotului.

Material de înaltă calitate

Acest spot este realizat din materiale durabile, de calitate superioară cu finisaj rafinat. Acest lucru îți oferă un produs solid și durabil, care îți va înfrumuseța și lumina casa timp de mulți ani.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Montare click!FIX: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou, Sală
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: ClickFix

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,5 kg
- Înălțime totală: 155 mm
- Lungime totală: 474 mm
- Lățime totală: 80 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: -
- Alimentare de la rețea: CA 220-240
- Soclu/fasung: GU10
- Puterea becului inclus: 35W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 35
- Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat
- Număr de surse de lumină: 3

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514465411
- Greutate netă: 0,5 kg
- Greutate brută: 0,63 kg
- Înălțime: 52 cm
- Lungime: 12 cm
- Lățime: 14 cm



Data apariției: 2025-08-30
Versiune: 0.327

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com