

PHILIPS

Cablu prelungitor

Corpuri de iluminat pentru exterior

GardenLink

Negru

Tensiune joasă; rezistentă la apă



8719514477032



Lampă de grădină pe care o conectați pur și simplu și apoi o utilizați

Familia Philips GardenLink de joasă tensiune oferă o gamă de corpuri de iluminat pentru exterior pe care le puteți instala singuri cu ușurință și în siguranță. Puteți conecta mai multe corpuri de iluminat la o singură sursă de alimentare și o puteți conecta la o priză standard, apoi puteți adăuga cu ușurință corpuri de iluminat suplimentare sau le puteți repositiona oricând doriți. Cablarea este simplă, iar tensiunea joasă înseamnă că nu există niciun pericol de vătămare pentru dvs., copiii dvs. sau animalele de companie.

Ușor de utilizat

- Compatibilă cu toate corpurile de iluminat și accesoriile GardenLink
- Ușor de instalat cu conectori Twist & Lock

Sigură în utilizare

- Siguranță suplimentară cu tensiune joasă de 12 V

Calitate premium

- Material de înaltă calitate

Repere

Compatibilă cu toate corpurile de iluminat și accesorii GardenLink

Fiecare corp de iluminat GardenLink oferă același conector Twist & Lock pentru instalare și conectare ușoare. Puteți repositiona corpurile de iluminat și accesorii pe măsură ce nevoile dvs. pentru iluminarea exterioară se schimbă, adăugând lumină în fiecare colț al grădinii dvs.

Ușor de instalat cu conectori Twist & Lock

Instalare și conectare super ușoară cu conectorii Twist & Lock ai produsului. Pur și simplu conectați lămpile și bucurați-vă!

Siguranță suplimentară cu tensiune joasă de 12 V

Lămpile de joasă tensiune (12V) pot fi instalate în siguranță fără risc de electrocutare – nu este nevoie de electrician profesionist.

Material de înaltă calitate

Acest cablu prelungitor Philips GardenLink este realizat din materiale de calitate superioară. Acestea asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și este indiferent de condițiile meteorologice

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Spot reglabil: Nu
- Anti rugină și anti praf: Da
- Complet rezistent la apă: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Accesorii
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Tensiune joasă, Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,28 kg
- Înălțime: 2,3 cm
- Lungime: 500 cm
- Lățime: 2,3 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: nu se aplică
- Cod IP: IP65



Data apariției: 2025-04-23
Versiune: 0.326

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com