



Bec 60 W A60 E27 x2



Adu iluminatul centrat pe persoană în viața ta cu ajutorul acestui bec inteligent alb, reglabil, WiZ LED A60. Aplică diverse nuanțe de alb de la cald la rece pentru a te ajuta să te focusezi sau să te relaxezi. Poți configura un orar pentru a aprinde sau stinge luminile în funcție de rutinele tale zilnice sau săptămânale, le poți controla cu ajutorul telefonului inteligent sau al vocii și poți comanda de la distanță corpurile de iluminat chiar și atunci când ești plecat. Luminile WiZ se conectează la rețeaua Wi-Fi existentă, nefiind nevoie de echipamente suplimentare.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent alb reglabil
- Până la 806 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WIZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Lumină SpaceSense™ exclusivistă care se aprinde atunci când există mișcare

Tehnologia SpaceSense de la WIZ vă transformă luminile în senzori de mișcare. Cu cel puțin două lumini WIZ într-o cameră, puteți activa caracteristica SpaceSense în aplicația WIZ și vă puteți bucura de aprinderea și stingerea automată a luminilor, cu detectarea mișcării. Este simplu. Este SpaceSense. Este WIZ.



Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WIZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



Activați dispozitivele cu mișcare fără a utiliza un senzor

Tehnologia SpaceSense de la WIZ transformă dispozitivele dvs. în senzori de mișcare. Activați caracteristica SpaceSense în aplicația WIZ și lăsați luminile și dispozitivele să se pornească și să se oprească automat, cu detectarea mișcării. Pentru ca funcția SpaceSense să funcționeze,



Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modulele presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



este nevoie de minimum două dispozitive WiZ
într-o cameră.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: A60
Soclu: E27
Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi
Tip de sticlă: Mat
Intensitate luminoasă reglabilă:
Reglarea wireless a intensității

DIMENSIUNILE BECULUI

Înălțime: 12,2 cm
Greutate: 0,13 kg
Lățime: 6 cm

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 25 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 25.000 ore

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): 90
Temperatură culoare: 2700-6500 K
Categorie culoare lumină: Alb variabil
Flux luminos nominal: 806 lm
Timp de pornire: <0.5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină:
lumină instantanee

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 70 mA
Eficacitate: 100 lm/W

INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8719514551015
EOC: 871951455101501
Titlu produs: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
927-65 TW 2PF/6

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.51
Tensiune: 220-240 V
Putere: 8 W
Putere echivalentă: 60 W
Etichetă de eficiență energetică (EEL):
F

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Lungime: 12,2 cm

VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 25.000 ore
Flux luminos nominal: 806 lm
Putere nominală: 8 W

SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60 Hz
Număr de înregistrare EPREL: 584519
Referință de măsurare a fluxului:
Sphere



© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.