



Priză Inteligentă

Faceți orice priză de perete inteligentă cu priza inteligentă WiZ, care include un wattmetru pentru a măsura câtă energie utilizează priza. Controlați priza cu aplicația WiZ sau cu vocea: porniți și opriți lampa tradițională preferată cu o atingere, de exemplu

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Ușor de conectat
- Cu contor putere
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii




Configurare instantanee pentru toate funcționalitățile locuinței dvs. inteligente

Începeți să utilizați cu ușurință toate funcțiile locuinței dvs. inteligente, conectând noul dispozitiv WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați-vă luminile și dispozitivele chiar și atunci când nu sunteți acasă și setați programe pentru a le porni și opri automat. Nu este nevoie să instalați hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!




Dispozitivele de zi cu zi devin inteligente: lămpi, ventilatoare și multe altele

Controlați lămpile obișnuite, luminile decorative, ventilatoarele, aparatul de cafea și multe altele. Utilizați WiZ pentru a controla dispozitivele care au nevoie doar de propria energie pentru a se aprinde, pentru a conecta și a reacționa la aplicație.



Programare și automatizare ușoară a luminilor și dispozitivelor inteligente

Programați luminile sau aparatele electrocasnice să pornească sau să se oprească automat și să vă urmeze rutina zilnică sau săptămânală. Automatizați-vă luminile și dispozitivele pentru a rămâne oprite atunci când nu sunt necesare, pentru a fi în siguranță și pentru a economisi energie.



Wattmetru integrat care monitorizează consumul de energie

Acest smart plug are un wattmetru încorporat, care monitorizează consumul de energie al dispozitivului conectat la acesta. Aflați câtă energie consumă dispozitivul dumneavoastră vizualizând rezumatul vizual din aplicația WiZ.



Controlați dispozitive de oriunde cu smartphone-ul

Nu trebuie să vă faceți griji dacă un dispozitiv electric a fost lăsat pornit atunci când nu este nimeni acasă. Pur și simplu opriți-l sau controlați alte dispozitive de oriunde v-ați afla, folosind smartphone-ul.



SPECIFICAȚII

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb
Material: Plastic

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Tip de priză: Type E

INTERACTIVITATE

Curent (A): 10

CONSUM DE ENERGIE

Tensiune: 230 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,091 kg
Înălțime totală: 58 mm
Lungime totală: 59 mm
Lățime totală: 49 mm

VALORI NOMINALE

Putere nominală: 2300 W

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Cod IP: IP20 | Protejat împotriva
contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa I -
Împământat

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită:
Minimum of 60 months after
introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8719514552708
Greutate netă: 0,1 kg
Greutate brută: 0,18 kg
Înălțime: 16,2 cm
Lungime: 7,2 cm
Lățime: 7,2 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.