



Cameră de interior

Camera de interior WiZ se integrează în luminile WiZ pentru a crea o iluminare combinată și un sistem de monitorizare a locuinței. Amplasați camera oriunde doriți și declanșați-o prin detecția mișcării, sunetului sau cu aplicația WiZ. Folosiți vederea nocturnă pentru a vedea în întuneric, sunetul bidirecțional pentru a descuraja intrușii sau pentru a oferi ajutor și înregistrați dovezile. WiZ vă oferă control deplin, indiferent dacă sunteți acasă sau nu, prin intermediul aplicației noastre integrate de securitate și control al luminii. Aprindeți luminile, declanșați o alarmă luminoasă, activați sunetul bidirecțional sau camera WiZ, pentru a vedea ce se întâmplă în timp real, indiferent unde vă aflați. Cu SpaceSense, luminile WiZ compatibile acționează ca senzori de mișcare, așa că nu este nevoie de dispozitive de detecție dedicate sau de cablare suplimentară. De asemenea, puteți controla atât securitatea, cât și iluminarea dintr-o singură aplicație.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Criptare integrală
- Eveniment de 10 zile și acces la înregistrare
- Câmp vizual de 120°



Configurare rapidă și ușoară pentru monitorizarea casei

Include un suport de birou și un suport de perete pentru o utilizare convenabilă, indiferent de locație. Înclinați camera WiZ pentru a acoperi zona vizată. Trebuie doar să o porniți și să vă conectați la Wi-Fi. Ce poate fi mai simplu! Configurați setările camerei din aplicația WiZ, activând monitorizarea casei, oricând doriți, chiar și atunci când sunteți plecat(ă).




Aflați ce se întâmplă acasă

Verificați-vă casa oricând și de oriunde, cu funcția noastră de redare în flux video, în timp real. Fiți fără griji atunci când sunteți departe de casă și evaluați toate notificările de incidente, verificând ce se întâmplă în casa dvs. și evitând alarmele false.



Utilizați luminile WiZ pe post de alarmă sau pentru a mima prezența acasă

Când plecați în vacanță, faceți să pară că este cineva acasă, aprinzând și stingând automat luminile WiZ, simulând prezența acasă, descurajând astfel eventualii intruși. În plus, puteți, de asemenea, să vă setați luminile să clipească, în cazul în care este detectat un incident, notificând astfel vecinii în cazul oricăror activități nedorite.



Îmbunătățiți nivelul de securitate cu notificările de mișcare

Primiți notificări imediate pe smartphone despre sunetele puternice sau mișcările detectate de camera WiZ atunci când sunteți plecat(ă). De asemenea, puteți seta camera să pornească automat înregistrarea* atunci când detectează activitate.*Este necesar un abonament plătit sau un card SD.



Integrați camera WiZ în sistemul dvs. pentru locuință inteligentă

Camera poate fi controlată nu doar din aplicația WiZ. Utilizați Amazon Alexa sau Google Assistant și transmiteți fluxul camerei dvs. pe ecranele acceptate. Capacitățile și funcțiile variază în funcție de sistem.



Imagini clare, ziua sau noaptea

Imaginea video de înaltă definiție și lumina infraroșie (IR) captează activitatea, pe timpul zilei sau al nopții, cu un câmp vizual de 120°.



SPECIFICAȚII

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb
Material: Plastic

DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de zi Sufragerie Camera copiilor

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,17 kg
Lungime cablu: 2.500

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
Câmp vizual al obiectivului camerei (grade): 120
Adaptor cameră: No
Zoom cameră digitală: Nu
Adaptor de conectare USB: USB-A

CAMERA

Rezoluție video max.: 1080P
Moduri video: 1080P
Caracteristici video: 30FPS
Detectie mișcare: Detectarea mișcării, a oamenilor și a sunetului
Vedere nocturnă: Da, cu LED infraroșu
Plasare cameră: Montare pe perete și pe birou
Rezistență la intemperii: Nu
Microfon: Da
Audio: Sunet bidirecțional
Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40 °C
Protocol de conectivitate: WiFi (2,4 GHz)
Înălțime: 3,5
Lungime: 11,9
Adâncime: 6,6
Alarmă sonoră: Nu
Discuție în două sensuri: Da
Mod de depozitare: Stocare locală și în cloud (abonament)

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169072039
Greutate netă: 0,19 kg
Greutate brută: 0,3 kg
Înălțime: 13,8 cm
Lungime: 8,9 cm
Lățime: 10,5 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.