



Lampă de perete pentru exterior echipată cu cameră

Ce se întâmplă afară? Lampa de perete inteligentă pentru exterior WiZ cu cameră de securitate integrată nu vă lasă niciodată pe întuneric. Lumina camerei noastre rezistente la intemperii se aprinde ori de câte ori detectează mișcare, surprinzând potențialii intruși sau ajutându-vă să intrați confortabil în casă după căderea nopții.


CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Cameră integrată
- Pregătit pentru exterior
- Complet color




Înfrumusețați-vă grădina cu milioane de culori și moduri dinamice

Alegeți dintre milioane de culori de lumină, de la alb rece energizant la alb cald și creați cea mai bună ambianță pentru activitățile dvs. în aer liber. Sau aplicați pur și simplu un mod de lumină dinamică prestabilit, cum ar fi Ocean, Forest sau Party, pentru a crea o atmosferă uimitoare și pentru a ridica starea de spirit.



Aflați permanent ce se întâmplă când se detectează mișcare sau sunete

Camera de exterior WiZ vă anunță automat când se detectează mișcare sau sunete în exteriorul casei dvs. Stați fără griji chiar și când nu sunteți acasă!




Observați activitățile derulate în exteriorul casei

Monitorizați zonele exterioare ale casei dvs., în timp real și de oriunde, cu funcția de streaming video live a camerei de exterior WiZ. Stați fără grijă când nu sunteți acasă deoarece aveți acces la notificările automate de incident, puteți să observați fluxul video live și să preveniți alarmele false.



Luminile se aprind automat când se detectează mișcare

Lumina camerei de exterior WiZ se aprinde automat când se detectează mișcare; astfel, vedeți pe unde mergeți noaptea și țineți eventuale intruși la distanță.



Difuzor și microfon încorporate

Comunicați direct cu oricine din apropierea camerei, cu transmisie în flux live. Difuzorul și microfonul încorporate fac posibil dialogul ușor, la distanță, cu familia. Sau folosiți-l pentru a avertiza vizitatorii nedorțiți.



Performanță optimă în aer liber (IP44)

Această lumină de exterior WiZ a fost testată riguros pentru a se asigura că este adecvată pentru utilizare în exterior. Este special concepută pentru a rezista la condiții meteorologice dificile, de la lumina intensă a soarelui la ploi puternice.



SPECIFICAȚII

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Negru
Material: Metal

REZISTENȚĂ

Durată de viață nominală: 25.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Lămpi LED incluse: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
Temperatură culoare: 2700 K
Flux luminos: 1.250 lm

DIVERSE

Concepută special pentru: Grădină
Balcon
Simțul spațiului: Da

CONSUM DE ENERGIE

Tensiune: 5 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 1,5 kg
Lungime cablu: 240
Distanță de încastrare: 2.000 mm
Înălțime totală: 375 mm
Lungime totală: 167 mm
Lățime totală: 115 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Culoare lumină: 2700
Clasa energetică a sursei de lumină incluse: E
Puterea becului inclus: 10.5
Clasa de protecție: Clasa I - Împământat
Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
Cu reglarea intensității luminoase:
Reglare wireless a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat
Număr de surse de lumină: 1
Cameră senzor imagine: No
Câmp vizual al obiectivului camerei (grade): 120
Zoom cameră digitală: Nu

CAMERA

Rezoluție video max.: 1080P
Moduri video: 1080P
Caracteristici video: 30FPS
Detectie mișcare: Detectarea mișcării, a oamenilor și a sunetului
Vedere nocturnă: Da, cu LED infraroșu
Rezistență la intemperii: Da
Microfon: Da
Audio: Sunet bidirecțional
Temperatură de funcționare: între -20 °C și 45 °C
Protocol de conectivitate: WiFi (2,4 GHz)
Alarmă sonoră: Nu
Discuție în două sensuri: Da
Mod de depozitare: Stocare locală și în cloud (abonament)

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169072114
Greutate netă: 1,47 kg
Greutate brută: 1,98 kg
Înălțime: 44,5 cm
Lungime: 23 cm
Lățime: 19 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.