

Glob 75 W G95 E27



Gândiți global și acționați local cu aceste becuri inteligente în formă de glob, cu LED. Au atât de multe întrebuințări pentru întreaga locuință, cum ar fi iluminat pentru baie și oglinda din baie, corpuri suspendate jucăușe, candelabre speciale și multe altele. Alegeți dintre sutele de nuanțe de lumină albă, de la confortabilă până la rece, sau programați reglarea automată pentru a potrivi lumina în funcție de nevoile și stările dvs. de spirit în continuă schimbare. Toate luminile pot fi controlate prin Wi-Fi cu ajutorul aplicației WiZ, al telecomenzii WiZ sau al vocii.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent alb reglabil
- Până la 1055 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.




Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WIZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



Activați dispozitivele cu mișcare fără a utiliza un senzor

Tehnologia SpaceSense de la WiZ transformă dispozitivele dvs. în senzori de mișcare. Activați caracteristica SpaceSense în aplicația WiZ și lăsați luminile și dispozitivele să se pornească și să se oprească automat, cu detectarea mișcării. Pentru ca funcția SpaceSense să funcționeze, este nevoie de minimum două dispozitive WiZ într-o cameră.



Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modulele presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: G95
Soclu: E27
Tip de sticlă: Mat
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DIMENSIUNILE BECULUI

Greutate: 0,09 kg

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 25 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 25.000

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
Temperatură culoare: 2700-6500 K
Categorie culoare lumină: Alb variabil
Flux luminos nominal: 1055 lm
Timp de pornire: < 0.5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
Randament luminos (nominal) (nom.): 95 lm/W

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 75 mA

INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8720169076884
EOC: 872016907688400
Titlu produs: Wi-Fi BLE 75W G95 E27
827-65 TW 1PF/6

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5
Tensiune: AC 220-240 V
Putere echivalentă: 75 W
Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
Consum de curent: 11 W
Consum de energie kWh/1000 h: 11

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Înălțime totală: 139 mm
Lungime totală: 139 mm
Lățime totală: 95 mm

VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 25.000
Flux luminos nominal: 1055 lm
Putere nominală: 11 W

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60
Număr de înregistrare EPREL: 1877822
Referință de măsurare a fluxului: Sphere

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169076884
Greutate netă: 0,1 kg
Greutate brută: 0,21 kg
Înălțime: 18,5 cm
Lungime: 10,5 cm
Lățime: 10,5 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.