




Senzor de contact

Fă-ți viața de acasă mai confortabilă cu senzorul de contact WiZ. Verifică dintr-o privire dacă ușile, ferestrele sau dulapurile sunt deschise sau închise, chiar și atunci când nu ești acasă. Programează-ți luminile WiZ să se aprindă atunci când ușile sau ferestrele sunt deschise și să se stingă automat atunci când sunt închise. Și nu trebuie să-ți faci griji niciodată: aplicația WiZ îți va trimite automat o notificare ori de câte ori starea ușilor sau ferestrelor tale se schimbă. Montează senzorul de contact WiZ oriunde dorești, folosind suportul adeziv elegant. Un memento privind nivelul redus al bateriei din aplicația WiZ și un indicator LED aflat chiar pe senzorul de contact te avertizează oricând este necesară schimbarea bateriei.


CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Funcționare cu baterii
- Instalare wireless
- Funcționează cu toate produsele Connected de la WiZ



Cunoașteți starea ușilor sau ferestrelor dvs.

Nu vă mai faceți griji că nu v-ați amintit să închideți ferestrele și ușile când ați plecat de acasă. Relaxați-vă știind că puteți verifica starea tuturor senzorilor dvs. în orice moment și de oriunde, utilizând aplicația WiZ.



Alerte în timp real și alarme luminoase

Primiți notificări în timp real pe smartphone dacă se declanșează oricare dintre senzorii dvs. de contact. Pentru mai multă liniște, conectați-le la luminile WiZ și creați alarme luminoase care clipesc puternic pentru a avertiza potențialii intruși.



Aprinde și stinge automat luminile

Bucurați-vă de avantajele automatizării casei prin încorporarea senzorilor de contact în casa dvs. WiZ existentă. De exemplu, montați unul pe o ușă și programați-vă luminile să se aprindă sau să se stingă automat ori de câte ori o deschideți sau o închideți.



Montați pe orice fereastră sau ușă

Montați cu ușurință senzorul de contact WiZ pe oricare dintre punctele de intrare din casă folosind banda adezivă elegantă inclusă în cutie. Distanța dintre ambele părți ale senzorului poate fi oriunde până la 20 mm.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb

Material: Plastic

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLEMENTARE INCLUSE

Baterii incluse: Da

Zonă de detectare: 0 - 0.02 m

Distanță de control: 15 m

CONSUM DE ENERGIE

Tensiune: 3 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,0351 kg

Înălțime totală: 22,5 mm

Lungime totală: 76,5 mm

Lățime totală: 22,5 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip baterie: CR123A

Cod IP: IP20 | Protejat împotriva
contactului cu degetele

Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune
sigură foarte joasă

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte:

Yes

Wi-Fi: Wireless G

Perioadă de asistență definită:

Minimum of 60 months after
introduction date

Număr maxim de accesorii: 9999

Protocol de comunicații: Bluetooth

WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169077041

Greutate netă: 0,02 kg

Greutate brută: 0,07 kg

Înălțime: 16,1 cm

Lungime: 4,6 cm

Lățime: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.