

# PHILIPS

Bec cu filament  
transparent 40 W A60 E27

Ultra Efficient

4000 K

485 lm

50000 h



8720169187573



## Luminile UltraEfficient sunt becurile LED cele mai eficiente energetic din gama noastră

Lămpile cu LED Philips UltraEfficient asigură o lumină minunată și oferă o durată de viață excepțional de lungă, de 50.000 de ore. În același timp, furnizează economii imediate și semnificative în ceea ce privește consumul de energie electrică. Reduce și frecvența înlocuirii lămpilor și bucurați-vă de o lumină odihnitoare pentru ochi cu designul nostru de încredere EyeComfort.

### Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

### Concepută să dureze mai mult și să economisească mai multă energie

- Potrivit pentru utilizare zilnică, economic
- Bec cu durată mare de viață – De până la 50 ani

# Repere

## Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

## Potrivit pentru utilizare zilnică, economic



LED-urile noastre UltraEfficient sunt cu cel puțin în 50 % mai eficiente din punct de vedere energetic decât LED-urile Philips standard, perfecte pentru a economisi zilnic energie.

## Bec cu durată mare de viață – De până la 50 ani



Evitați deranjul pe care îl implică înlocuirea frecventă a becurilor. Cu o durată de viață de până la 50.000 de ore, LED-urile noastre UltraEfficient durează de 3,5 ori mai mult decât LED-urile Philips standard, astfel încât să vă puteți bucura de o soluție de iluminat perfectă pentru cel puțin 50 de ani.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 500.000
- Durată de viață nominală: 50.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 300
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 485 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 840 | CCT of 4000K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 210

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort, UltraEfficient

## Informații ambalaj

- EAN: 8720169187573
- EOC: 872016918757300
- Titlu produs: LED CLA 40W A60 E27 4000K CL UE SRT4

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 40
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A
- Putere: 2,3
- Consum de energie kWh/1000 h: 3

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înălțime totală: 104 mm
- Lungime totală: 104 mm
- Lățime totală: 60 mm

**Specificații tehnice**

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 2519087

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8720169187573
- Greutate netă: 0,03 kg
- Greutate brută: 0,05 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 6,5 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.452

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)