

PHILIPS

Bec cu filament
chihlimbariu 40 W B35 E14

LED


1800 K

470 lm

15000 h



8720169191334



Proiectate pentru a fi văzute

Noua colecție Deco vă transformă casa cu un amestec perfect de lumină albă (caldă) și o experiență de iluminare slabă, minimalistă.

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

Alege o soluție de durată

- Tuburi cu durată mare de viață – De până la 15 ani
- Reducere de până la 90 % a consumului de energie

Concepută pentru a fi văzută; arată bine atât pornită, cât și oprită

- LED stil vintage

Repere

Formă și dimensiuni similare cu cele ale becului standard cu incandescență



Datorită formei sale frumos proiectate și dimensiunilor familiare, acest bec cu LED standard oferă iluminat contemporan și economii de energie. Înlocuitorul durabil perfect pentru becurile tradiționale standard, cu incandescență. Brad, revizuieste din nou acest text pentru toate acestea. Nu sună bine.

Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a tuburilor luminoase și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Reducere de până la 90 % a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile de energie ale LED-urilor fără a sacrifica calitatea luminii. Economisește instantaneu peste 90 % din energie prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau halogen existente.

Vintage (2000K și 2200K)

Imaginați-vă aspectul vintage al corpurilor de iluminat tradiționale, la pachet cu beneficiile LED-urilor. Cu becurile cu filament LED Philips Vintage, puteți obține aspectul clasic pe care îl iubiți și eficiența energetică de care aveți nevoie. Oferă culoarea tradițională și strălucirea de chihlimbar a luminii incandescente de modă veche. Becul din sticlă transparentă de culoarea chihlimbarului, baza cu finisaj din alamă și stilul retro al filamentului LED conferă un fler vintage iluminatului decorativ din casa dvs. Filamentul spiralat, complex creează o ambianță confortabilă și caldă.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lumânare nedirecțională
- Soclu: E14
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Chihlimbar
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 9,7 cm
- Lățime: 3,5 cm

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 1800 K
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 818 | CCT of 1800K

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Decorativ

Alte caracteristici

- Eficacitate: 78 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8720169191334
- EOC: 872016919133400
- Titlu produs: LED B35 40W 1800K E14 NDSRT Amber 1PF

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 230 V
- Putere echivalentă: 40 W
- Consum de curent: 6 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 6

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 9,7 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169191334
- Greutate netă: 0,01 kg
- Greutate brută: 0,03 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 4,6 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2025-06-14
Versiune: 0.404

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com