

PHILIPS

Bec cu filament
chihlimbariu 25 W P45 E14

LED

2200K

250 lm

15000 h

Reglare a intensității luminoase



8720169191617



Proiectate pentru a fi văzute

Noua colecție Deco vă transformă casa cu un amestec perfect de lumină albă (caldă) și o experiență de iluminare slabă, minimalistă.

Lumină de înaltă calitate

- Bec cu durată mare de viață – De până la 10 ani

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 90 % a consumului de energie

Concepută pentru a fi văzută; arată bine atât pornită, cât și oprită

- LED stil vintage

Repere

Durată de viață medie nominală de 10.950 de ore

Cu o durată de viață de până la 10.950 ore, puteți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și vă puteți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 10 ani.

Formă și dimensiuni similare cu cele ale becului standard cu incandescență



Datorită formei sale frumos proiectate și dimensiunilor familiare, acest bec cu LED standard oferă iluminat contemporan și economii de energie. Înlocuitorul durabil perfect pentru becurile tradiționale standard, cu incandescență. Brad, revizuieste din nou acest text pentru toate acestea. Nu sună bine.

Reducere de până la 90 % a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile de energie ale LED-urilor fără a sacrifica calitatea luminii. Economisește instantaneu peste 90 % din energie prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau halogen existente.

Vintage (2000K și 2200K)

Imaginați-vă aspectul vintage al corpurilor de iluminat tradiționale, la pachet cu beneficiile LED-urilor. Cu becurile cu filament LED Philips Vintage, puteți obține aspectul clasic pe care îl iubiți și eficiența energetică de care aveți nevoie. Oferă culoarea tradițională și strălucirea de chihlimbar a luminii incandescente de modă veche. Becul din sticlă transparentă de culoarea chihlimbarului, baza cu finisaj din alamă și stilul retro al filamentului LED conferă un fler vintage iluminatului decorativ din casa dvs. Filamentul spiralat, complex creează o atmosferă confortabilă și caldă.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lustră nedirecțională
- Soclu: E14
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Finisaj bec: Chihlimbar
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 8 cm
- Lățime: 4,5 cm

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200 K
- Flux luminos nominal: 250 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 822 | CCT of 2200K

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase, Decorativ

Alte caracteristici

- Eficacitate: 83 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8720169191617
- EOC: 872016919161700
- Titlu produs: LED P45 25W 2200K E14 Amber Sp DIM 1PF

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 230 V
- Putere echivalentă: 25 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): G
- Consum de curent: 3 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 3

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 8 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1430265

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169191617
- Greutate netă: 0,02 kg
- Greutate brută: 0,04 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 5,3 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2025-06-14
Versiune: 0.392

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com