

# PHILIPS

## Lampă de perete Laven 6 W

Corpuri de iluminat pentru  
exterior

4000 K

Negru

Rezistent la apă



8720169266650



## Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips

Această lampă de exterior este proiectată înând cont de cele mai recente tendin e și stiluri de via ă pentru a crea atmosfera pe care a i dorit-o întotdeauna. Disponibilă cu lumină albă caldă sau rece.

### Lumină cu LED-uri avansate

- Lampă LED de înaltă calitate

### Calitate premium

- Material de înaltă calitate

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezisten ă la intemperii

### Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă rece 4000 K

# Repere

## Lampă LED de înaltă calitate

Becul cu LED instalat pe această lampă Philips este o soluție unică dezvoltată de Philips. Datorită aprinderii instantanee, fluxul luminos generat este optim și vă aduce culori vii în locuință.

## Material de înaltă calitate




Această lampă Philips pentru exterior este realizată din materiale de calitate superioară cu finisaj rafinat. Ele asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și este indiferent de condițiile meteorologice.

## IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

## Lumină albă rece 4000 K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină albă rece la 4000 K.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 25.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Piesă centrală: Nu

## Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K

**Diverse**

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

**Consum de energie**

- Putere: 6

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Greutate netă: 0,26 kg
- Înălțime totală: 87 mm
- Lungime totală: 100 mm
- Lățime totală: 100 mm

**Service**

- Garanție: 2 ani

**Specificații tehnice**

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 750
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă rece
- Alimentare de la rețea: 220 – 240 V
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: E
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8720169266650
- Greutate netă: 0,26 kg
- Greutate brută: 0,31 kg
- Înălțime: 10 cm
- Lungime: 11 cm
- Lățime: 11 cm



Data apariției: 2026-05-30  
 Versiune: 0.314

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)